

Module SFP+ Compatible Palo Alto Networks PAN-SFP-PLUS-SR, 10GBASE-SR, Fibre Multimode (MMF), 300 m, LC, 850 nm, Émetteur-Récepteur Optique 10 Gigabit

Nº de produit: PLUS-SR-ST



Le PLUS-SR-ST est un module émetteur-récepteur fibre compatible Palo Alto Networks PAN-SFP-PLUS-SR, conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de marque Palo Alto Networks. Il offre une connectivité fiable 10 GbE sur câble fibre optique, pour les réseaux compatibles 10GBASE-SR, avec une distance maximale allant jusqu'à 300 m (984 pi).

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 850 nm
- Débit de transfert maximal : 10 Gbps
- Type : Fibre multimode
- Type de connexion : LC
- Distance de transmission maximale : 300 m (984 pi)
- MTBF : 498 745 585 heures
- Consommation électrique : < 1,3 W
- Surveillance diagnostique numérique (DDM) : Oui

Ce module fibre SFP+ est échangeable à chaud, ce qui permet des mises à niveau et des remplacements sans interruption du réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- TRANSMETTEUR COMPATIBLE AVEC PALO ALTO NETWORKS : Équivalent au module PAN-SFP-PLUS-SR MMF de Palo Alto Networks; Testé pour garantir une intégration transparente avec les switchs et routeurs Palo Alto pour offrir une connectivité 10G fiable jusqu'à 300m
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 10GBASE-SR; 10 Gbit/s; Multimode (MMF); Connecteur LC; 850 nm; Surveillance diagnostique numérique (DDM); Distances jusqu'à 300 m
- COMPATIBILITÉ OEM TESTÉE : Remplaçable à chaud dans les routeurs et commutateurs Palo Alto Networks; La prise en charge DDM signale l'état du transcepteur à la plupart des outils de gestion réseau SNMP
- COMPATIBLE AVEC LES COMMUTATEURS CONFORMES À LA NORME MSA : Fonctionne également avec les modèles de commutateurs Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link et bien d'autres qui acceptent les modules non codés
- LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce module SFP est soutenu à vie (durée de vie du module, pas du commutateur réseau), et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Palo Alto Networks
Normes de l'industrie	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Distance de transfert max.	300m [984ft]
Type de fibre optique	Multimode
Longueur d'onde	850nm

Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui
Réseaux compatibles	10 Gb/s
MTBF	498,745,585 hours
Consommation électrique	< 1.3W

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Largeur du produit	2.3 in [5.8 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Poids du produit	0.7 oz [20 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	4.5 in [11.4 cm]
Largeur du Colis	3.6 in [9.1 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.3 cm]
Poids brut	1.7 oz [48.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Transceiver SFP+
-----------------------	----------------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis