

Modulo SFP+ compatibile con Palo Alto Networks PAN-SFP-PLUS-SR, 10GBASE-SR, fibra multimodale (MMF), 300m, LC, 850 nm, ricetrasmettitore ottico da 10 Gbps

ID prodotto: PLUS-SR-ST



Il PLUS-SR-ST è un modulo ricetrasmettitore SFP+ in fibra compatibile con Palo Alto Networks PLUS-SR progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Palo Alto Networks®. Offre una connettività affidabile 10 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 10GBASE-SR a una distanza massima di 300 m.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: multimodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 300 m
- MTBF: 498,745,585 ore
- Consumo energetico: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **TRASMETTITORE COMPATIBILE CON PALO ALTO NETWORKS:** Equivalente al modulo PAN-SFP-PLUS-SR MMF di Palo Alto Networks; Programmato e testato per una perfetta integrazione con switch e router Palo Alto e fornire una connettività 10G affidabile fino a 300m
- **SPECIFICHE TECNICHE:** 10GBASE-SR, 10 Gbps, Multimodo (MMF), Connettore LC, 850 nm, Monitoraggio diagnostico digitale (DDM), Distanze fino a 300m
- **COMPATIBILITÀ OEM TESTATA:** sostituibile a caldo nei router e switch Palo Alto Networks; il supporto DDM segnala lo stato del ricetrasmettitore alla maggior parte degli strumenti di gestione della rete SNMP
- **COMPATIBILE CON INTERRUTTORI CONFORMI MSA:** Funziona anche con modelli di interruttori Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link e altri che accettano moduli non codificati
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e realizzato per i professionisti IT, questo modulo SFP è supportato a vita (durata del modulo, non dello switch di rete), che include assistenza tecnica multilingue gratuita 24 ore su 24, 5 giorni su 7

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Palo Alto Networks
Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	300m [984ft]
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm

Modalità operativa fibra Full Duplex

DDM	Sì
Reti compatibili	10 Gbps
MTBF	498,745,585 hours
Consumo energetico	< 1.3W

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Larghezza prodotto	2.3 in [5.8 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Peso prodotto	0.7 oz [20 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	4.5 in [11.4 cm]
Larghezza del Pacco	3.6 in [9.1 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.7 oz [48.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmettore SFP+
--------------------------	--------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.