

Câble de Charge Rapide USB-A vers USB-C de 1m, Robuste, Charge et Synchronisation, 3A, USB 2.0, Gaine TPE Blanche et Fibre d'Aramide - Cordon de Charge USB

Nº de produit: RUSB2AC1MW



Ce câble USB-C résiste aux exigences quotidiennes de charge et de synchronisation de vos appareils mobiles. Compatible avec vos ports Thunderbolt 3, ce câble robuste est indispensable pour les applications professionnelles et grand public.

Le câble de charge USB-C durable est renforcé avec des fibres d'aramide, ce qui le protège du stress des pliages fréquents. Cela permet également au câble de se plier sans s'étirer excessivement ni endommager son noyau.

- Les fibres d'aramide ajoutent de la résistance et de la durabilité au câble
- Les conducteurs isolés réduisent les frottements et offrent plus de flexibilité
- Protection contre les interférences électromagnétiques (EMI) avec un blindage en aluminium-mylar et tressé
- Le revêtement du câble en TPE (élastomère thermoplastique) est plus flexible qu'un câble standard en PVC

Le câble USB A vers USB C est conçu pour éviter que le connecteur ne se sépare de la gaine. Le moulage de soulagement de tension extra-long a été testé pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180°.

- Le connecteur USB Type C fournit une puissance de sortie de 3A pour charger vos appareils compatibles USB-C
- Le blindage métallique protège la carte de circuit contre les interférences électromagnétiques et renforce le point de connexion

- Le soulagement de la tension est testé pour supporter plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180°

Le câble durable prend en charge toutes les spécifications USB 2.0, offrant une connexion fiable pour tous vos appareils USB-C. Il délivre également jusqu'à 60W de puissance pour charger vos appareils sans avoir besoin d'une alimentation supplémentaire.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils mobiles USB Type-C

Spécifications techniques

- DURABLE : Câble de chargement USB A vers USB C renforcé par des fibres aramides pour une résistance à la traction 5x supérieure à celle de l'acier. Testé pour résister à plus de 10000 cycles de pliage à un angle de 180° et plus de 5000 insertions
- CARACTÉRISTIQUES : Longueur : 1m | Couleur : Blanc | Connecteurs : USB-C vers USB-A | Performance : USB 2.0 | Matériau : Fibre aramide | Puissance : 3A | Type de gaine : TPE | Blindage : Protection EMI
- COMPATIBILITÉ USB-C : Le câble de transfert de données robuste vous permet de charger et de synchroniser vos appareils USB Type C, notamment votre iPad Pro, Samsung Galaxy S8, S9, S10, S20, S20+, One Plus et les séries Google Pixel 3a, 3, 4
- CHARGE RAPIDE ET SYNC : Prenant en charge jusqu'à 3A pour une charge rapide à partir d'un port USB-A ou d'un adaptateur secteur Quick Charge, ce cordon de haute qualité est conçu pour charger et synchroniser vos appareils USB C
- CÂBLE FLEXIBLE : Fabriqué avec une gaine en TPE pour absorber le stress des courbes fréquentes sans endommager l'âme du câble. Le TPE est non toxique, sans halogène et certifié RoHS pour une durabilité environnementale

Matériel

[Politique de garantie](#) [Lifetime](#)

[Placage du connecteur](#) Nickel

Type de gaine de câble TPE - Thermoplastic Elastomers

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Connecteur B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Caractéristiques physiques

Couleur Blanc

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 22/32 AWG

Longueur de câble 3.3 ft [1 m]

Longueur du produit 3.4 ft [1.0 m]

Largeur du produit 0.6 in [1.4 cm]

Hauteur du produit 0.5 in [12 mm]

Poids du produit 0.9 oz [26 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 5.8 in [14.8 cm]

Largeur du Colis 5.0 in [12.6 cm]

Hauteur du Paquet 0.5 in [1.3 cm]

Poids brut 1.2 oz [34.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-A vers USB-C

Informations de
garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

