

## Serveur AirPrint sans fil N 150 Mb/s à 1 port USB - 802.11b/g/n - Serveur d'impression USB pour iPad

N° de produit: PM1115UA



Le serveur AirPrint USB sans fil N PM1115UA vous permet d'imprimer directement à partir de votre iPhone, iPod touch ou iPad vers la plupart des imprimantes USB standard sur un réseau sans fil. (pour obtenir la liste des imprimantes compatibles, veuillez consulter la documentation de support).

Ce serveur compact AirPrint connecté à votre réseau sans fil existant permet d'imprimer depuis votre iOS® / iPad directement à partir du menu d'impression de votre appareil, sans devoir transférer vos documents ou vos photos vers un autre système.

Vous pouvez également utiliser le serveur AirPrint avec d'autres ordinateurs portables ou de bureau sur votre réseau, transformant ainsi de manière efficace toute imprimante USB standard en une imprimante entièrement intégrée au réseau. Ce serveur compact prend en charge les normes 802.11b/g/n et comporte une interface Web facile à utiliser ainsi qu'un logiciel de gestion de l'impression pour Windows® et Mac OS®. Pour une flexibilité accrue, jusqu'à deux imprimantes peuvent être connectées au serveur d'impression au moyen du hub USB (non inclus).

De plus, l'utilisation d'un serveur d'impression sans fil rend votre imprimante disponible depuis n'importe où dans le champ de fonctionnement de votre routeur sans fil. Vous pouvez donc le placer dans un endroit pratique sans être limité par un câble de réseau.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité





## Applications

- Imprimez directement depuis vos appareils iOS sur le réseau sans fil
- Transformez une imprimante USB standard en imprimante sans fil autonome que vous pouvez partager entre les ordinateurs sur le réseau
- Placez votre imprimante dans un endroit central et pratique, ne nécessitant pas de câble réseau

## Spécifications techniques

- Prend en charge la technologie AirPrint d'Apple sur l'iPad (tous les modèles), l'iPhone (3GS ou ultérieur) et l'iPod touch (3e génération ou ultérieur)
- Prend également en charge le partage d'impression réseau sur les ordinateurs de bureau et portables
- Conforme aux réseaux sans fil 802.11b/g/n, avec débits de données atteignant 150 Mb/s
- Compatible USB 2.0
- Port LAN RJ45 10/100 Mb/s en option
- Format compact
- Interface Web facile à utiliser et logiciel inclus pour la configuration sur les systèmes d'exploitation Windows ou Mac

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Interface	USB 2.0
	RJ45 (10/100 Ethernet)
	Sans-fil
Normes de l'industrie	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-T, IEEE 802.11b/g/n sans fil

---

Performance

Vitesse max. de transfert de données	150 Mbit/s
Fréquence	2.4 GHz
Caractéristiques de sécurité	Chiffrement des données WEP
	Chiffrement des données WPA
	TKIP/AES
	WPA and WPA2-PSK Data Encryption
Protocoles pris en charge	TCP/IP

---

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	1 - RJ-45
	1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)

---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 11, 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
	Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64)
	Mac OS® 10.8 and up (Tested up to 10.9)

---

Notes spéciales / Configuration

Remarque	AirPrint est une technologie Apple®, qui est prise en charge par l'iPad (tous les modèles), l'iPhone (3GS ou ultérieur) et l'iPod touch (3e génération ou ultérieur)
	La compatibilité avec les systèmes d'exploitation concerne les logiciels inclus uniquement - Le serveur d'impression lui-même peut être utilisé sans logiciel sur toute plate-forme prenant en charge l'impression réseau
	Prend en charge la plupart des imprimantes USB standard (pour obtenir la liste des imprimantes compatibles, veuillez consulter la documentation de support)

---

## Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
	1 - WLAN
	1 - LAN
	1 - USB

---

## Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.2 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M

---

## Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~70 %

---

## Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	3.3 in [85 mm]
Largeur du produit	2.2 in [5.7 cm]
Hauteur du produit	0.9 in [2.4 cm]
Poids du produit	2.0 oz [56 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.7 in [22 cm]
Package Width	5.9 in [15 cm]
Package Height	2.0 in [50 mm]
Poids brut	11.4 oz [324 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Serveur AirPrint™ USB 2.0 sans fil N
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/GB/EU)
	1 - CD de pilote
	1 - Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis