

Cavo di Ricarica USB-A a USB-C da 1m - Resistente cavetto USB-C di Ricarica Veloce e Sync da USB 2.0 a USB Type C 3A - Rivestimento in TPE e Fibra Aramidica M/M Bianco - Samsung S10, Ipad Pro, Pixel

ID prodotto: RUSB2AC1MW



Questo cavo USB-C è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili. Compatibile con le porte Thunderbolt 3, questo cavo robusto è un accessorio indispensabile sia per le applicazioni aziendali che per quelle di consumo.

Questo resistente cavo USB-C è rinforzato con fibra aramidica, che lo protegge dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature. Ciò consente inoltre di piegare il cavo senza indurre stiramenti eccessivi o danneggiare l'anima del cavo.

- La fibra aramidica rende il cavo più forte e resistente
- I conduttori isolati riducono l'attrito e consentono una maggiore flessibilità
- Protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie a un foglio in alluminio-mylar con schermatura intrecciata
- La guaina in elastomero termoplastico (TPE) è più flessibile rispetto a quella in PVC standard

Il cavo da USB-A a USB-C è realizzato in modo da impedire la separazione del connettore dalla guaina. Il serracavo extra lungo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura a un angolo di 180°.

- Questo connettore USB Type-C fornisce 3 A di uscita di potenza per la ricarica dei dispositivi compatibili con USB-C
- La protezione metallica ripara il circuito stampato dalle interferenze elettromagnetiche e rafforza il punto di connessione

- Serracavo testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura a un angolo di 180°

Il cavo resistente supporta tutte le specifiche USB 2.0, fornendo un collegamento affidabile per tutti i dispositivi USB-C. Fornisce inoltre fino a 60 W di potenza per caricare i dispositivi senza bisogno di un alimentatore aggiuntivo.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili USB Type-C

Caratteristiche

- **RESISTENTE:** Cavo di ricarica da USB-A a USB-C rinforzato con fibra aramidica per una maggiore resistenza alla trazione, 5 volte più resistente dell'acciaio. Testato per resistere a più di 10.000 cicli di piegatura a 180° e 5.000 inserimenti
- **SPECIFICHE:** Lunghezza 1m - Colore: Bianco - Connettori: da USB-C a USB-A - Prestazioni: USB 2.0 - Materiale: Fibra Aramidica - Corrente: 3A - Guaina: TPE - Schermatura: Protezione EMI
- **COMPATIBILITÀ USB-C:** Questo resistente cavetto USB-C per il trasferimento dati consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi USB di tipo C, tra cui iPad Pro, Samsung Galaxy S8, S9, S10, S20, S20+, One Plus e Google Pixel serie 3a, 3, 4
- **CARICA VELOCE E SINCRONIZZAZIONE:** Questo cavo USB-A USB-C di alta qualità è progettato per caricare e sincronizzare i dispositivi USB C. Supporto fino a 3A per la ricarica veloce da una porta USB-A o da un alimentatore Quick Charge
- **CAVO FLESSIBILE:** Adattatore USB-A USB-C realizzato con guaina in TPE per assorbire le sollecitazioni dovute alle frequenti torsioni senza danneggiare il nucleo del cavo. Il TPE è atossico, privo di alogeni e certificato RoHS per la sostenibilità ambientale

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i

Connettore A 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Connettore B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Caratteristiche fisiche

Colore Bianco

Stile connettori Dritto

Diametro filo 22/32 AWG

Lunghezza del cavo 3.3 ft [1 m]

Lunghezza prodotto 3.4 ft [1.0 m]

Larghezza prodotto 0.6 in [1.4 cm]

Altezza prodotto 0.5 in [12 mm]

Peso prodotto 0.9 oz [26 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 5.8 in [14.8 cm]

Larghezza del Pacco 5.0 in [12.6 cm]

Altezza del Pacco 0.5 in [1.3 cm]

Peso spedizione (confezione) 1.2 oz [34.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Cavo da USB-A a USB-C

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.