

1m USB auf Lightning Kabel, Spiralkabel, MFi zertifiziert, Schnellladekabel für iPhone/iPad, Schwarz, robuster TPE Mantel mit Aramidfaser, USB 2.0 Kabel, Laden und Synchronisieren

Produkt-ID: RUSB2ALT1MBC



Dieses Spiralkabel von Lightning auf USB-A hält den täglichen Anforderungen des Ladens und Synchronisierens Ihrer mobilen Geräte stand. Es lässt sich auf 38 cm zusammenziehen und ist somit kompakt und bequem zu verstauen.

Das robuste Lightning Ladekabel hat eine Verstärkung aus Aramidfasern, die es vor der Belastung durch häufiges Biegen schützt. Dadurch lässt sich das Kabel auch biegen, ohne dass es überdehnt oder der Kern des Kabels beschädigt wird.

Das Lightning auf USB-A Kabel ist so konstruiert, dass sich der Stecker nicht vom Mantel lösen kann. Die extralange Zugentlastung wurde getestet, um mehr als 5.000 Biegezyklen bei einem Winkel von 180° zu widerstehen.

Das robuste Kabel unterstützt alle USB 2.0 Spezifikationen und bietet eine zuverlässige Verbindung für alle Ihre Lightning Geräte. Es ist außerdem Apple MFi-zertifiziert, was ein schnelles und zuverlässiges Laden und Synchronisieren von USB-A Ladeanschlusse garantiert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **USB A AUF LIGHTNING KABEL:** Das Spiralkabel dehnt sich von 38 cm bis zu 1 m, so dass es sich nicht verknotet; starke, aber weiche, flexible TPE-Ummantelung, so dass es leicht schrumpft und in der Fahrzeugkonsole oder im Handschuhfach verstauen lässt
- **VERSTÄRKTES DESIGN:** Hochwertiges, mit Aramidfasern verstärktes USB-A 2.0 Kabel für erhöhte Zugfestigkeit; getestet auf 10000+ Einstechvorgänge und 5000+ Biegezyklen bei 180° langlebiger TPE-Mantel und Zugentlastung; TPE ist ungiftig und halogenfrei
- **APPLE MFI CERTIFIED:** USB-A auf Lightning Adapterkabel für garantiert schnelles und zuverlässiges Laden/Synchronisieren vom USB-A Ladeanschluss für Lightning-Geräte einschließlich iPhones Pro/Max/Mini/XR bis iPhone 14, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **LIGHTNING GERÄTE LADEN:** Das hochbelastbare Spiralkabel lädt Geräte mit einem Lightning Port, inklusive AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse & Siri Remote, ideal für den Einsatz in Ladestationen
- **KABEL SPEZIFIKATIONEN:** Länge: 1 m | Farbe: Schwarz | Kabel-Typ: Spiral | Stecker: Lightning & USB A | Leistung: USB 2.0 480Mbit/s | Verstärkung: Aramidfaser | Manteltyp: TPE | Abschirmung: Al-Mylar | Hochbelastbares iPhone-Ladekabel

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Steckverbinderplatten Nickel

Typ der Kabelummantelung TPE - Thermoplastic Elastomers

Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Kabellänge 39.4 in [1000 mm]

Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig)

Steckverbinder B 1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to 80°C (32 to 176°F)
Lagertemperatur	0 to 80°C (32 to 176°F)
Feuchtigkeit	0% to 95% RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	22/32 AWG
Kabellänge	39.4 in [1000 mm]
Außendurchmesser des Kabels	0.1 in [3.1 mm]
Produktlänge	15.1 in [38.3 cm]
Produktbreite	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöhe	0.3 in [0.7 cm]
Produktgewicht	1.5 oz [42.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	4.7 in [12.0 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.6 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.0 oz [56.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-A auf Lightning Spiralkabel
--------------------	-------------------------------------

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

