

Cable de 1m de Carga USB C - de Carga Rápida y Sincronización USB 2.0 Tipo C a USB C para Portátiles - Revestimiento TPE de Fibra de Aramida M/M 60W Negro - iPad Pro Surface

ID del Producto: RUSB2CC1MB



Este cable USB C soporta las exigencias diarias de carga y sincronización de sus dispositivos móviles. Compatible con los puertos Thunderbolt 3, este cable resistente es imprescindible en aplicaciones tanto de empresas, como de consumidores.

Este cable duradero USB C de carga está reforzado con fibra de aramida, la cual lo protege de las tensiones debidas a los dobleces frecuentes. También le permite al cable flexibilidad, sin que se estire demasiado o se dañe el núcleo del cable.

- La fibra de aramida aporta resistencia y durabilidad al cable
- Los conductores con aislamiento reducen la fricción, además de aportar más flexibilidad
- Protección contra interferencias electromagnéticas (EMI) mediante aluminio Mylar, con blindaje trenzado
- El revestimiento TPE (elastómero termoplástico) del cable es más flexible que el PVC convencional

Este cable USB A a USB C está fabricado para evitar que el conector se separe de su recubrimiento. El moldeado reductor de la tensión, de mayor longitud, se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°.

- El conector USB Type C proporciona 3A de alimentación nominal para la carga de sus dispositivos compatibles con USB C

- El revestimiento metálico protege la placa de circuitos de interferencias electromagnéticas (EMI) y refuerza el punto de conexión
- El moldeado reductor de la tensión se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°

Este cable duradero es compatible con las especificaciones USB 2.0, lo cual ofrece conexiones fiables para todos sus dispositivos USB-C. También ofrece hasta 60W de alimentación para la carga de sus dispositivos, sin necesidad de una fuente de alimentación adicional.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cargue y sincronice sus dispositivos móviles USB Type C

Características

- **DURABLE:** Cable de carga USB C con fibra de aramida para una alta resistencia a la tracción que aumenta la fiabilidad y la vida útil del cable. Probado para soportar más de 10000 ciclos de flexión en un ángulo de 180° y más de 5000 inserciones
- **CABLE FLEXIBLE:** El revestimiento de TPE absorbe la tensión de los dobleces frecuentes protegiendo el núcleo del cable USB C a USB C. TPE no es tóxico, está libre de halógenos y cuenta con la certificación RoHS para la sostenibilidad medioambiental
- **COMPATIBILIDAD USB-C:** Cargue y sincronice datos en sus dispositivos USB C, incluidos iPad Pro, Samsung Galaxy, One Plus, Google Pixel, Nexus y otros portátiles/tablets de tipo C; (*Tenga en cuenta que los cables USB 2.0 no admiten vídeo)
- **SOPORTE DE CARGA RÁPIDA:** Funciona con dispositivos y cargadores USB Tipo C a 5V, 9V, 12V, 15V, 20V y puede cargar un portátil habilitado para Thunderbolt 3 o USB-C, incluyendo MacBook Pro, HP, Dell, Surface
- **ESPECIFICACIONES DEL CABLE:** 1m - Color: Negro - Conectores: USB-C a USB-C Macho/Macho - Rendimiento: USB 2.0 - Refuerzo: Fibra de aramida - Potencia: 3A/60W - Tipo de cubierta: TPE - Blindaje: Protección EMI

Hardware

Política de Garantía

Lifetime

	Revestimiento del Conector	Níquel
	Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)	Conector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	Conector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Requisitos de Energía	Power Delivery	60W
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Humedad	HR de 0% ~ 85%
Características Físicas	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Calibre del Conductor	22/30 AWG
	Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
	Longitud del Producto	3.4 ft [1.0 m]
	Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Altura del Producto	0.3 in [6.5 mm]
	Peso del Producto	0.9 oz [26.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Altura de la Caja	0.5 in [1.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 oz [30.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable USB-C de 2 m
---------------------	------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.