

Câble USB-C vers USB-C de 1 m - Noir

N° de produit: RUSB2CC1MB



Ce câble USB-C résiste aux exigences quotidiennes de charge et de synchronisation de vos appareils mobiles. Compatible avec vos ports Thunderbolt 3, ce câble robuste convient aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers.

Le câble durable d'alimentation USB-C bénéficie d'un renforcement en fibre d'aramide qui le protège des contraintes de pliures fréquentes. Ce revêtement apporte également une grande flexibilité au câble sans trop l'étirer ou endommager son centre.

- La fibre d'aramide renforce le câble et augmente sa longévité
- Les conducteurs isolés réduisent la friction et offrent plus de flexibilité
- Protection IEM (interférences électromagnétiques) avec une feuille en aluminium-mylar à blindage tressé
- Gaine en TPE (élastomère thermoplastique) plus flexible qu'un câble PVC standard

Ce câble USB-C vers USB-C est conçu pour empêcher le connecteur de se séparer de la gaine. Le moulage d'atténuation des tensions extra-long est testé pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180°.

- Le connecteur USB Type-C fournit une capacité d'alimentation de 3 A pour charger vos appareils compatibles USB-C
- La protection en métal protège le circuit imprimé des IEM et renforce le point de connexion
- Atténuation des tensions testée pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180°

Le câble durable prend en charge toutes les spécifications USB 2.0 et offre une connexion fiable pour tous vos appareils USB-C. Il fournit également jusqu'à 60 W pour charger vos appareils sans avoir besoin d'une alimentation supplémentaire.

Le modèle RUSB2CC1MB bénéficie de la garantie à vie de StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : DuPont™ et Kevlar® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'E.I. du Pont de Nemours et compagnie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils mobiles USB Type-C

Spécifications techniques

- Chargez vos appareils à l'aide d'un câble USB Type-C haut de gamme conçu pour résister à votre utilisation quotidienne
- Câble USB-C robuste renforcé de fibre d'aramide Kevlar® pour une résistance élevée à la traction, cinq fois supérieure à celle de l'acier
- Atténuation des tensions étendue, testée pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180°
- Doté d'une gaine en TPE souple, il permet des connexions flexibles avec ce câble de 1 mètre
- Résistant aux IEM, ce câble USB-C haut de gamme est équipé d'une protection en métal pour le circuit imprimé

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Connecteur B USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Alimentation

Power Delivery 60W

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 22/30 AWG

Longueur de câble 39.4 in [100 cm]

Longueur du produit 39.4 in [100.0 cm]

Largeur du produit 0.4 in [10.0 mm]

Hauteur du produit 0.2 in [5.0 mm]

Poids du produit 0.9 oz [26.0 g]

Informations d'emballage

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.1 in [2 mm]

Poids brut 1.1 oz [32.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Câble USB-C de 2 m

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis