

Cavo USB-C di 1 m - Bianco

ID prodotto: RUSB2CC1MW



Questo cavo USB-C è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili. Compatibile con le porte Thunderbolt 3, questo cavo robusto è un accessorio indispensabile sia per le applicazioni aziendali che per quelle di consumo.

Questo resistente cavo USB-C è rinforzato con fibra aramidica, che lo protegge dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature. Ciò consente inoltre di piegare il cavo senza indurre stiramenti eccessivi o danneggiare l'anima del cavo.

- La fibra aramidica rende il cavo più forte e resistente
- I conduttori isolati riducono l'attrito e consentono una maggiore flessibilità
- Protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie a un foglio in alluminio-mylar con schermatura intrecciata
- La guaina in elastomero termoplastico (TPE) è più flessibile rispetto a quella in PVC standard

Il cavo da USB-C a USB-C è realizzato in modo da impedire la separazione del connettore dalla guaina. Il serracavo extra lungo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura a un angolo di 180°.

- Questo connettore USB Type-C fornisce 3 A di uscita di potenza per la ricarica dei dispositivi compatibili con USB-C
- La protezione metallica ripara il circuito stampato dalle interferenze elettromagnetiche e rafforza il punto di connessione
- Serracavo testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura a un angolo di 180°

Il cavo resistente supporta tutte le specifiche USB 2.0, fornendo un collegamento affidabile per tutti i dispositivi USB-C. Fornisce inoltre fino a 60 W di potenza per caricare i dispositivi senza bisogno di un alimentatore aggiuntivo.

Il prodotto RUSB2CC1MW è coperto da una garanzia a vita di StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: DuPont™ e Kevlar® sono marchi o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili USB Type-C

Caratteristiche

- Ricarica dei dispositivi con un cavo USB Type-C di alta qualità, progettato per resistere alle attività quotidiane
- La fibra aramidica Kevlar® rinforza questo robusto cavo USB-C assicurando una resistenza alla trazione 5 volte superiore a quella dell'acciaio
- Serracavo allungato testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°
- Dotato di una morbida guaina in TPE, questo cavo di 1 metro assicura la massima flessibilità nei collegamenti
- Schermato contro le interferenze elettromagnetiche, questo cavo USB-C di alta qualità dispone di una protezione metallica a salvaguardia del circuito stampato

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------



Connettore/i

Connettore A	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connettore B	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Alimentazione

Power Delivery	60W
----------------	-----

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	22/30 AWG
Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]
Lunghezza prodotto	39.4 in [100.0 cm]
Larghezza prodotto	0.5 in [12 mm]
Altezza prodotto	0.2 in [6.2 mm]
Peso prodotto	0.9 oz [25 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.6 in [21.9 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.4 in [10 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [30 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	cavo usb-c
--------------------------	------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.