

50cm USB C auf Lightning Kabel, spiralkabel, MFi-zertifiziert, Ladekabel für iPhone/iPad , schwarz, langlebiger TPE-Mantel aus Aramidfaser, USB C 2.0 Kabel für Aufladen und Synchronisieren

Produkt-ID: RUSB2CLT50CMBC



Dieses Spiralkabel von Lightning auf USB-C hält den täglichen Anforderungen des Ladens und Synchronisierens Ihrer mobilen Geräte stand. Es lässt sich auf 32 cm zusammenziehen und ist somit kompakt und bequem zu verstauen.

Das robuste Lightning Ladekabel hat eine Verstärkung aus Aramidfasern, die es vor der Belastung durch häufiges Biegen schützt. Dadurch lässt sich das Kabel auch biegen, ohne dass es überdehnt oder der Kern des Kabels beschädigt wird.

Das Lightning auf USB-C Kabel ist so konstruiert, dass sich der Stecker nicht vom Mantel lösen kann. Die extralange Zugentlastung wurde getestet, um mehr als 5.000 Biegezyklen bei einem Winkel von 180° zu widerstehen.

Das robuste Kabel unterstützt alle USB 2.0 Spezifikationen und bietet eine zuverlässige Verbindung für alle Ihre Lightning Geräte. Es ist außerdem Apple MFi-zertifiziert, was ein schnelles und zuverlässiges Laden und Synchronisieren von USB-C Ladeanschlüssen garantiert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **USB-C AUF LIGHTNING KABEL:** Das Spiralkabel dehnt sich von 32 cm bis zu 50 cm , so dass es sich nicht verknotet; starke, aber weiche, flexible TPE-Ummantelung, so dass es leicht schrumpft und in der Fahrzeugkonsole oder im Handschuhfach verstauen lässt
- **VERSTÄRKTES DESIGN:** Hochwertiges, mit Aramidfasern verstärktes USB-C 2.0 Kabel für erhöhte Zugfestigkeit; getestet auf 10000+ Einsteckvorgänge und 5000+ Biegezyklen bei 180° langlebiger TPE-Mantel und Zugentlastung; TPE ist ungiftig und halogenfrei
- **APPLE MFI ZERTIFIZIERT:** USB Typ-C auf Lightning Adapter Kabel für garantiert schnelles und zuverlässiges Laden/Synchronisieren vom USB-C Port für Lightning Geräte wie iPhone 13/12 Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **LIGHTNING GERÄTE LADEN:** Das hochbelastbare Spiralkabel lädt Geräte mit einem Lightning Port, inklusive AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse & Siri Remote, ideal für den Einsatz in Ladestationen
- **KABEL SPEZIFIKATIONEN:** Länge: 50 cm | Farbe: Schwarz | Kabel-Typ: Spiral |Stecker: Lightning & USB C | Leistung: USB 2.0 480Mbit/s |Verstärkung: Aramidfaser | Manteltyp: TPE | Abschirmung: Al-Mylar | Hochbelastbares iPhone-Ladekabel

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Kabellänge	19.7 in [500 mm]
Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig)
Steckverbinder B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to 80°C (32 to 176°F)
Lagertemperatur	0 to 80°C (32 to 176°F)
Feuchtigkeit	0% to 95% RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	22/32 AWG
Kabellänge	19.7 in [50 cm]
Außendurchmesser des Kabels	0.1 in [3.1 mm]
Produktlänge	12.7 in [32.2 cm]
Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöhe	0.2 in [0.6 cm]
Produktgewicht	1.0 oz [28.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	4.9 in [12.4 cm]
Paketbreite	4.9 in [12.4 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [32.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB C auf Lightning Kabel
--------------------	-------------------------------

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.