

Câble USB-C vers Lightning de 1m - Cordon de Charge/Synchronisation USB Type-C vers Lightning en Fibre Aramide à Angle Droit - Chargeur USB C à Lightning - Certifié Apple Mfi - Câble USB C vers Iphone

Nº de produit: RUSB2CLTMM1MR



Établissez une connexion à angle droit avec un appareil compatible Lightning (par exemple, iPhone, iPad, iPad Mini et certains iPods) et avec une source d'alimentation USB Type-C, à l'aide de ce câble USB-C durable de 1 m vers Lightning.

Le câble de chargement Lightning durable est doté d'un renforcement en fibres aramides qui améliore la résistance à la traction, la résistance à l'abrasion et la résistance aux contraintes du câble. Ce câble renforcé est capable de fléchir sans trop s'étirer. En outre, les connecteurs sont dotés de coques métalliques recouvertes de TPE entièrement moulé pour améliorer la longévité des connecteurs.

Le câble USB Type-C vers Lightning à angle droit a été conçu pour éviter toute contrainte sur le câble/connecteur. Les moulures de décharge de traction extra-longues ont été évaluées pour résister à plus de 5 000 cycles de flexion à un angle de 180°.

Le câble durable USB-C vers Lightning à angle droit prend en charge les spécifications USB 2.0 (480Mbps). Il est certifié Apple MFi, ce qui garantit une charge rapide jusqu'à 3A et une synchronisation fiable des données à partir des ports de charge USB-C.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE ÉCLAIRAGE À ANGLE DROIT** : Le câble de chargement USB-C vers Lightning de 1m est doté d'un connecteur à angle droit ; Idéal pour les endroits exigus, il permet au câble d'affleurer l'appareil ; Réduit la tension sur le port/connecteur
- **CONCEPTION ROBUSTE** : Câble USB-C Lightning renforcé par des fibres aramides pour une résistance accrue ; Testé pour résister à plus de 10000 insertions et plus de 5000 cycles de flexion à un angle de 180°, corps/coque/décharges de tension en TPE durables
- **CHARGE RAPIDE ET SYNC** : Charge rapide jusqu'à 3A à partir d'un port USB ou d'un port/adaptateur d'alimentation compatible avec Quick Charge ; Cordon de haute qualité conçu pour charger et synchroniser les appareils Lightning
- **CERTIFIÉ APPLE MFI** : le câble adaptateur Lightning garantit une charge et une synchronisation rapides et fiables à partir d'un port de charge USB C ; pour les appareils Lightning, notamment l'iPhone 14 Pro/14/13 Pro/13, l'iPad Air, l'iPad et l'iPad Mini
- **SPECS** : Longueur : 1m - Couleur : Noir - Connecteurs : USB-C mâle vers Lightning mâle - Performance : USB 2.0 - Matériau de la tresse : Fibre aramide - Puissance : Jusqu'à 3A - Type de gaine : TPE - Blindage : Protection EMI avec aluminium/mylar

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Placage du connecteur Gold and Nickel

Type de gaine de câble TPE - Thermoplastic Elastomers

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Longueur max. de câble 39.4 in [1000 mm]

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Connecteur B 1 - Apple Lightning Connector C94 (8-pin)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0 to 50°C (32 to 122°F)
Température de stockage	0 to 50°C (32 to 122°F)
Humidité	Humidité relative de 0 % à 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Right Angle to Straight
Calibre du fil	22/32 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Dia. ext. du câble	0.1 in [3.1 mm]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.2 in [0.6 cm]
Poids du produit	0.8 oz [23.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.5 in [14.0 cm]
Largeur du Paquet	5.0 in [12.6 cm]
Hauteur du Paquet	0.6 in [1.4 cm]
Poids brut	1.1 oz [30.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C vers Lightning à Angle Droit

Informations de garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

