

Cable de 2m USB-C a Lightning - Cable USB 2.0 a Lightning Acodado - Cable USB Tipo C a Lightning - Cable de Carga - Cable Lightning con Certificación MFi para iPhone

ID del Producto: RUSB2CLTMM2MR



Establezca una conexión en ángulo recto con un dispositivo habilitado para Lightning (por ejemplo, iPhone, iPad, iPad Mini y algunos iPods) y con una fuente de alimentación USB Tipo-C, utilizando este duradero cable de USB-C a Lightning de 2 metros.

El duradero cable de carga Lightning cuenta con un refuerzo de fibra de aramida que mejora la resistencia a la tracción, a la abrasión y a la tensión. Este cable reforzado es capaz de flexionarse sin estirarse en exceso. Además, los conectores cuentan con carcasas metálicas cubiertas de TPE totalmente moldeado para mejorar la longevidad.

El cable USB Tipo-C a conector Lightning en ángulo recto ha sido diseñado para evitar la tensión del cable/conector. Las molduras de alivio de tensión extra largas han sido evaluadas para soportar más de 5.000 ciclos de flexión en un ángulo de 180°

El duradero cable USB-C a Lightning en ángulo recto es compatible con las especificaciones USB 2.0 (480Mbps). Cuenta con la certificación MFi de Apple que garantiza una carga rápida de hasta 3A y una sincronización de datos fiable desde los puertos de carga USB-C.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

## Características

- **CABLE DE CARGA EN ÁNGULO RECTO:** El cable de carga cuenta con un conector Lightning en ángulo recto - Ideal para lugares estrechos, con un cable que queda al ras del dispositivo - Reduce la tensión en el puerto y el conector frente a un cable recto
- **DISEÑO REFORZADO:** Reforzado con fibra de aramida para una mayor resistencia a la tracción - Probado para soportar más de 10000 inserciones y más de 5000 ciclos de flexión en un ángulo de 180° - Revestimiento de TPE y alivios de tensión
- **CARGA RÁPIDA Y SINCRONIZACIÓN:** Carga rápida de hasta 3A desde un puerto USB o un puerto/adaptador de corriente con carga rápida - Este cable de alta calidad está diseñado para cargar y sincronizar dispositivos Lightning
- **CON CERTIFICACIÓN APPLE MFI:** Garantiza una carga rápida y fiable y una sincronización desde un puerto de carga USB tipo C - Para dispositivos Lightning, incluyendo iPhone 14 Pro/14/13 Pro/12 Pro/12/Max/Mini, 11 Pro/11, XR, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **ESPECIFICACIONES:** 2m - Negro - Conectores: USB-C macho a Lightning macho - Rendimiento: USB 2.0 - Material del Trenzado: Fibra de Aramida - Potencia: Hasta 3A - Tipo de Cubierta: TPE - Blindaje: Protección EMI con Aluminio/Mylar

### Hardware

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Política de Garantía       | 2 Years                                     |
| Revestimiento del Conector | Gold and Nickel                             |
| Cable Tipo Jacket          | TPE - Thermoplastic Elastomers              |
| Tipo de Cable Blindado     | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |

### Rendimiento

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Longitud Máxima del Cable | 78.7 in [2000 mm]    |
| Tipo y Velocidad          | USB 2.0 - 480 Mbit/s |

### Conector(es)

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Conector A | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |
| Conector B | 1 - Apple Lightning Connector C94 (8-pin) |

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0 to 50°C (32 to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento 0 to 50°C (32 to 122°F)

Humedad 0%~85%

---

#### Características Físicas

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Color                 | Negro                   |
| Estilo de Conector    | Right Angle to Straight |
| Calibre del Conductor | 22/32 AWG               |
| Longitud del Cable    | 78.7 in [2000 mm]       |
| Cable OD              | 0.1 in [3.1 mm]         |
| Longitud del Producto | 6.6 ft [2.0 m]          |
| Ancho del Producto    | 0.5 in [1.2 cm]         |
| Altura del Producto   | 1.0 in [2.6 cm]         |
| Peso del Producto     | 1.6 oz [46 g]           |

---

#### Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 8.7 in [22.0 cm] |
| Ancho de la Caja            | 5.0 in [12.8 cm] |
| Altura de la Caja           | 0.4 in [1.0 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.8 oz [52.0 g]  |

---

#### Contenido de la Caja

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable USB-C a Lightning en Ángulo Recto |
|---------------------|---------------------------------------------|

---

#### Información Acerca de la Garantía

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Años |
|----------|--------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.