

Câble USB-C de 50cm, Coudé à Droite, USB 10Gbps, 100W (5A) Power Delivery, 8K 60Hz/4K 144Hz DP Alt Mode, Cordon USB C Robuste - Compatible Thunderbolt

Nº de produit: RUSB31CC50CMBR



Connectez des sources et des périphériques USB 10 Gbps à l'aide de ce câble USB Type-C en angle droit robuste de 50 cm. Positionnez la connexion USB-C en angle droit sur l'appareil pour réduire l'encombrement des câbles et éviter la tension prolongée causée par les pliures.

Il est idéal pour le transfert de données à 10 Gbps vers des dispositifs de stockage externes compatibles USB-C, ou comme connexion unique entre une station d'accueil USB-C et un ordinateur portable.

Le câble USB-C robuste prend en charge une vidéo allant jusqu'à 8K 60Hz ou 4K 144Hz via le mode Alt DisplayPort 1.4, et est compatible avec des résolutions 1080p et inférieures.

Conçu pour résister à une utilisation intensive, le câble USB-C dispose d'un noyau en fibre d'aramide et d'une gaine extérieure en TPE durable. Cette construction robuste protège contre l'effilochage, la rupture et résiste aux enchevêtrements.

Ce câble USB Type-C prend en charge la technologie Power Delivery (PD) 3.0 avec une puissance de sortie allant jusqu'à 100W. Alimentez et chargez un ordinateur portable USB-C, tel qu'un Apple MacBook, Lenovo ThinkPad ou Microsoft Surface, avec une puissance allant jusqu'à 100W via USB Power Delivery 3.0. Connectez le câble USB-C d'un ordinateur portable à un chargeur mural USB-C ou à une station d'accueil.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE USB À ANGLE DROIT** : Le câble USB-C est doté d'un connecteur USB-C à angle droit; Idéal pour se connecter dans les petits espaces; Le connecteur à 90° optimise l'acheminement du câble sans imposer de contraintes inutiles au connecteur et à l'appareil
- **CONSTRUCTION DURABLE** : Le câble est renforcé avec de la fibre aramide pour améliorer la flexibilité/protection contre les flexions/usure; Des serre-câbles avec un rayon de courbure de 8 mm; Des connecteurs évalués au-delà de 10 000 cycles d'insertion
- **USB-C COMPLET** : Le câble prend en charge des taux de transfert allant jusqu'à 10 Gbps, le mode Alt DP 8K 60Hz et le PD 100W; Compatibilité universelle entre les PC portables USB-C, les stations d'accueil, les moniteurs UHD et les périphériques externes
- **CONCEPTION PENSÉE** : Puce E-Marker intégrée pour une sortie cohérente des données, de la vidéo et de PD; Gaine extérieure TPE flexible, sans halogène et conforme à la directive RoHS; Écran en aluminium-mylar pour une meilleure protection contre les EMI
- **PERFORMANCE** : USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps); 8K 60Hz/4K 144Hz DP Alt Mode 1.2; 100W Power Delivery; 50cm; Noir; 4,8mm O.D.; Connectez et chargez un ordinateur portable USB-C via une seule connexion; Optimisez l'acheminement des câbles vers un périphérique USB-C

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Active or Passive Adapter Passif

Type de gaine de câble TPE - Thermoplastic Elastomers

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Video Revision DisplayPort 1.2

Longueur max. de câble 1.6 ft [0.5 m]

Résolutions numériques max. 8K 60Hz

Type et débit USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)

1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)

Alimentation

Power Delivery 100W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité 0%~85% HR

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Right Angle to Straight

Longueur de câble 19.7 in [50 cm]

Dia. ext. du câble 0.2 in [4.8 mm]

Longueur du produit 19.7 in [50.0 cm]

Largeur du produit 1.0 in [2.6 cm]

Hauteur du produit 0.2 in [6.3 mm]

Poids du produit 0.9 oz [25.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 7.4 in [18.9 cm]

Largeur du Colis 5.0 in [12.7 cm]

Hauteur du Paquet 0.4 in [1.1 cm]

Poids brut 1.0 oz [28.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C à Angle Droit de 50 cm

Informations de
garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

