

Universele Beamer Plafondbeugel - Solide Beamer Beugel in Hoogte Verstelbaar van 12,5 tot 57 cm van plafond - Max 15 kg - Kantelen/Roteren - Projector Plafondsteun met Houder

Productcode: PROJCEILMNT2



Met de plafondmontagekit voor projectoren kunt u gemakkelijk een projector op een afstand van 127,7 tot 577,7 mm van het plafond monteren. Dit is ideaal voor klaslokalen, vergaderruimtes, horecagelegenheden en vele andere ontmoetingsplaatsen.

De universele muurbeugel voor projectoren ondersteunt diverse projectormerken en is voorzien van een universeel montagepatroon met een diameter van 325 mm.

Nadat de plafondbeugel is geïnstalleerd, kunt u de optimale kijkhoek instellen. Met het vergrendelbare kogelgewricht op de projector kan de beugel 360° worden gedraaid en +/- 25° horizontaal/verticaal worden gekanteld.

Met zijn duurzame stalen en aluminium constructie en sterke wandplaat ondersteunt de muurbeugel voor projectoren een gewicht van 15 kg. Inclusief alle voor de installatie vereiste bevestigingsmaterialen.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer een projector in klaslokalen, collegezalen of horecagelegenheden
- Ideaal voor vergaderruimtes, lobby's, ontmoetingsruimtes of andere zakelijke toepassingen

Eigenschappen

- **IN HOOGTE VERSTELBAAR:** Deze beamer plafondbeugel kan op 12,5 cm van het plafond (low profile) of tussen 39,5 en 57 cm van het plafond (met behulp van de uitschuifbare telescoopstang) worden geplaatst; maximum gewicht 15 kg
- **OPTIMALE KIIKHOEK:** Plafondbeugel voor projectoren met kogelscharnier biedt 360° roteren en +/- 25° kantelen in elke richting; met de eenvoudige toegankelijke vergrendelschakelaar kan de gebruiker de projector met één hand vastzetten
- **DOORDACHT DESIGN:** De beamerhouder heeft 4 armen met een universeel montagepatroon met diameter tot 32,5 cm voor projectoren met 3 of 4 montagegaten; sterke constructie van aluminium en staal
- **UNIVERSELE COMPATIBILITEIT:** Beamer plafondbeugel compatibel met projectoren van verschillende merken waaronder BenQ, Acer, Optoma, Eiki, Hitachi, Sanyo, NEC, Epson, Sony, LG & Dell (inclusief schroeven van diverse maten)
- **NETJES EN ESTHETISCH:** Projector plafondsteun met kabelmanagement in de verstelbare verticale arm | decoratieve zwarte afdekplaten voor de montagearmen zorgen ervoor dat de projectorhouder netjes georganiseerd blijft

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Montage-opties	Plafondsteun

Prestaties

Algemene specificaties	Universeel montagepatroon: 325 mm diameter
	Max. gewicht: 15 kg
	Kantelhoek wandmonteerbare arm: +/- 5°
	Vergrendelbaar kogelgewricht: 360° draaien, +/- 25°

		horizontaal en verticaal kantelen
	Minimum Arm Extension	5.0 in [127.7 mm]
	Maximale armverlenging	27.8 in [705 mm]
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart & Zilver
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	13.9 in [35.2 cm]
	Breedte product	22.7 in [57.8 cm]
	Hoogte product	13.9 in [35.2 cm]
	Gewicht product	4.9 lb [2.2 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	10.7 in [27.2 cm]
	Package Width	13.8 in [35.1 cm]
	Package Height	3.9 in [10.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	5.2 lb [2.3 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Plafondbeugel
		1 - Projectorplaat
		1 - Afdekking projectorplaat
		1 - bovenste stang
		1 - onderste stang
		1 - Kogelscharniermechanisme

- 4 - wandankers
- 4 - bevestigingsschroeven
- 4 - montage armen
- 4 - Montagearm afdekkingen
- 1 - 5 mm inbussleutel
- 4 - M3 x 24 mm schroeven
- 4 - M4 x 24 mm schroeven
- 4 - M5 x 24 mm schroeven
- 7 - M6 x 12 mm schroeven
- 4 - M6 x 24 schroeven
- 2 - M6 x 65 mm schroeven
- 4 - onderleggringen
- 6 - Moeren
- 1 - handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.