

Cavo Prolunga di Alimentazione da 1m, Prolunga Elettrica AC per Computer/Stampante/Monitor da C14 a C13, 10A-125V, 18AWG, Omologato UL

ID prodotto: PXT1001M



La prolunga del cavo di alimentazione per computer PDU da 1 m PXT1001M presenta un connettore (femmina) di alimentazione del computer C13 e un connettore (maschio) di alimentazione con cappuccio che permettono di collegare il server a UPS o PDU dotate di C13.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di estendere la connessione di alimentazione dal server a una PDU fino a 1 m

Caratteristiche

- **CAVO DI ALIMENTAZIONE AC:** Questa prolunga da 1m, 18AWG con connettori C14 IEC 60320 e C13 IEC 60320 è adatta a postazioni di lavoro in Ufficio/Casa | Alimentazione: 10A-125V
- **PRESTAZIONI E SICUREZZA:** Certificato UL (UL62 e UL817) | Connettori con scarico della trazione per una maggiore durata | Classificazione Antincendio: VW-1 | Prolunga a 3 conduttori in rame al 100% | Prolunga da C14 a C13 è disponibile in altre lunghezze
- **SPECIFICHE:** Cavo Alimentazione AC da 1m | C14 IEC 60320 a C13 IEC 60320 | 18AWG | 125V-10A

(Max) | Tipo Rivestimento: SVT | Materiale Rivestimento: PVC | Nero | Temperatura di Esercizio: 3°C a 60°C | Diametro esterno del cavo: 6.1mm

- COMPATIBILITÀ: Cavo Alimentazione per PC C14 IEC 60320 compatibile con le prese del Nord America | Il connettore C13 IEC è compatibile con la maggior parte dei Computer Desktop, Server, PDU, UPS, Stampanti ecc | Cavo di ricambio per Alimentazione PC
- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: Progettata e costruita per i professionisti IT, questa prolunga è supportata a vita, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	3
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

Connettore A	1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C13
Connettore B	1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C14

Note/requisiti speciali

Nota	Omologato UL
------	--------------

Alimentazione

Tensione ingresso	125 AC
Corrente ingresso	10A

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	18 AWG
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	1.1 in [2.9 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]

Peso prodotto 3.8 oz [109.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza del Pacco	7.9 in [20.0 cm]
Altezza del Pacco	0.4 in [1.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.1 oz [117.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Prolunga Alimentazione per Computer da 1m - da C14 a C13
-----------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.