

高耐久L型Lightning - USB-Aケーブル／2m／ブラック／アラミド繊維補強／iPhone 12、iPad対応／Apple MFi認証／L字アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル

製品ID: RUSBLTMM2MBR



モバイル機器の充電・同期用L型USB - Lightningケーブル。高い使用頻度を想定した頑丈なケーブルです。高負荷の耐久テストをクリアしたL型コネクタのLightningケーブルで、充電中でもモバイル機器に簡単にアクセスできます。

この高耐久Lightningケーブルは、アラミド繊維で補強されており、曲げたり捻ったりされることが多いケーブルを負荷から保護します。引っ張りに強く柔軟性に優れています

ケーブルの主な特徴

- ・ケーブルの強度と耐久性を高めるアラミド繊維
- ・摩擦を軽減し、柔軟性を高める絶縁導体
- ・編組シールドとアルミマイラー箔でEMI(電磁干渉)から保護
- ・標準的なPVC被覆材よりも柔軟性に優れ、環境にも優しいTPE(熱可塑性エラストマー)ケーブル被覆材

このケーブルはコネクタが被覆材から剥がれないように設計されています。通常より長い応力緩和モールドは、180°の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テストを通過しています。

コネクタの主な特徴

- ・iOSデバイスを12Wで充電するLightningコネクタ
- ・回路基板を電磁干渉から守り、接続ポイントを補強するメタルシールド
- ・180°の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テストをクリアした応力緩和機能

本製品はApple MFi認証を取得しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ Lightningモバイル機器を充電・同期
- ・ メールその他の作業やゲーム中にケーブルが邪魔にならない設計
- ・ 画面を縦横どちら向きにしてもアクセスが簡単

製品の特長

高耐久性: アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル(2m)。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア

柔軟な同期充電ケーブル: 自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用

・ L字コネクタ: 90度に曲がったコネクタがLightningポートにかかるテンションを取り除いて保護。iPhone 12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどを車のダッシュボード、教室の机、POSシステム上での使用に理想的

・ Apple MFi規格対応: USB-A充電ポートからlightningデバイスへ安定した急速充電。Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouseなどに対応。USB 2.0 480Mbpsデータ転送速度をサポート

・ ケーブル仕様: 長さ 2m/ブラック/コネクタ: L型Lightning - USB-A/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強: アラミド繊維/被覆材: TPE/シールド: アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	熱可塑性エラストマー
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

タイプおよび定格	USB 2.0(480 Mbps)
----------	-------------------

コネクタ

コネクタA	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
コネクタB	1 - Apple Lightningコネクタ [8ピン]

物理的特徴

色	ブラック
---	------

コネクタタイプ	L 型
ワイヤゲージ	22 / 32 AWG
ケーブル長	2 m [6.6 ft]
製品縦	2.0 m [6.6 ft]
製品横	2.6 cm [1.0 in]
製品高さ	0.7 cm [0.3 in]
製品重量	45.0 g [1.6 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	18.5 cm [7.3 in]
パッケージ横	7.6 cm [3.0 in]
パッケージ高さ	3.1 cm [1.2 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	74.0 g [2.6 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 2m Lightningケーブル
---------	----------------------

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。