Cable de 1,8m de Corriente Estándar para Computador Portátil - NEMA 5-15P a C5

ID del Producto: PXT101NB3S

Nuestro cable de alimentación para computadores portátiles (de 1,8 metros), con 3 pines, incluye un conector NEMA 5-15P y un conector C5: repuesto apropiado para los cables de alimentación de notebooks o de computadores portátiles HP, Toshiba o de otras marcas compatibles. Este cable está diseñado para ofrecer durabilidad y confiabilidad, avalado por nuestra garantía de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

• CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA: Este cable de alimentación flexible para portátiles de 1,8 m con conectores NEMA 5-15P y IEC 60320 C5 es adecuado para el uso en estaciones de trabajo/oficinas domésticas | Clasificado para transportar 125 V a 10 A

• RENDIMIENTO Y SEGURIDAD: UL62 y UL817 | Conector C5 de alivio de tensión totalmente moldeado para mayor durabilidad | Clasificación de fuego: VW-1 | Cable de corriente para portátiles de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre

• ESPECIFICACIONES: Cable de alimentación de 1,8m | NEMA 5-15P a IEC 60320 C5 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Clasificación de la cubierta: SJT | Material de la cubierta: PVC | Color: Negro | Rango de

temperatura: 2 a 60 | Diámetro exterior del cable: 7,62mm

• COMPATIBILIDAD: El cable de alimentación de CA NEMA 5-15P funciona con las tomas de corriente para Norteamérica | El conector IEC C5 funciona con la mayoría de los bloques de alimentación para portátiles, monitores, impresoras y más | Cable de repuesto

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este cable de carga para ordenadores portátiles está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Cantidad de Conductores	3
	Tipo de Cable	SJT
Conector(es)		
	Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
	Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C5
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Certificación UL
Requisitos de Energía		
	Corriente de Entrada	10A
Características Físicas		
	Color	Negro
	Calibre del Conductor	18 AWG
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Ancho del Producto	0.9 in [2.4 cm]
	Altura del Producto	0.9 in [2.3 cm]
	Peso del Producto	6.7 oz [189.0 g]

Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	4.1 in [10.3 cm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
	Altura de la Caja	1.4 in [3.6 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	7.2 oz [204.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable de 1,8m de Alimentación Estándar para Portátiles - NEMA 5-15P a C5
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.