

3 m GB Computer Stromkabel, 18AWG, BS 1363 auf C13, 10A 250V, Schwarzes Ersatz AC Stromkabel, Kaltgerätekabel / UK Stromkabel, PC Stromkabel, Fernsehgerät/Monitor Stromkabel

Produkt-ID: PXT101UK3M



Das GB-Computerstromkabel PXT101UK3M ist mit einem BS 1363-Stecker und einem C13-Anschluss versehen, sodass es sich als Ersatz für verschlissene oder fehlende PC-Stromkabel eignet.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Zum Anschließen von Monitor, PC oder Laserdrucker an eine geerdete GB-Stromquelle

Merkmale

- **AC STROMKABEL:** Dieses 3 m lange, flexible 18AWG (0,75 mm²) Computer Stromkabel mit BS 1363 und IEC 60320 C13 Steckern eignet sich für den Einsatz an Arbeitsplätzen/Heimbüros. Schutzklasse: 250 V bei 10 A
- **LEISTUNG UND SICHERHEIT:** Vollständig vergossene Zugentlastung für Haltbarkeit und VDE geprüfte Stecker | Dreiadriges Stromkabel aus 100% Kupferdraht | Schutzklasse: VW-1

- **SPEZIFIKATIONEN:** 3 m Stromkabel | BS 1363 auf IEC 60320 C13 | 18AWG (0,75 mm²) | 250V 10A (Max) | Schutzklasse des Mantels: H05VV-F | Mantelmaterial: PVC | Farbe: Schwarz | Temperaturbereich: 3 bis 60 | Kabel Außendurchmesser: 6,8 mm
- **KOMPATIBILITÄT:** BS 1363 arbeitet mit britischen Steckdosen | IEC C13 Stecker arbeitet mit den meisten Desktop Computern, Monitoren, Druckern und vielem mehr | Ersatz PC Netzteilkabel/Kabel, Stromkabel
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses Kabel Lebenslang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5). Dieses Stromkabel ist in anderen Längen verfügbar.

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	3
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	SVT

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - BS 1363 Strom (GB)
Steckverbinder B	1 - IEC 60320 C13 Strom

Strom

Eingangsspannung	250 AC
Eingangsstrom	10 A

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	0.75mm ²
Kabellänge	9.8 ft [3 m]
Produktlänge	9.8 ft [3.0 m]
Produktbreite	1.9 in [4.8 cm]
Produkthöhe	1.9 in [4.7 cm]

Produktgewicht 10.8 oz [306.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 11.4 in [29.0 cm]

Paketbreite 5.7 in [14.5 cm]

Pakethöhe 2.0 in [5.0 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 11.1 oz [315.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 3 m standardmäßiges GB-Computerstromkabel

Garantieinformationen

Warranty Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.