

Cable de 2m de Alimentación en Y para Ordenador, 18AWG, EU Schuko a 2x C13, 10A 250V, Cable de Alimentación de CA de Repuesto, para Impresora, para Monitor, UL

ID del Producto: PXT101YEU2M



Ahorre conexiones en su regleta, su protector de sobrevoltaje o su tomacorriente y obtenga así más enchufes libres para conectar otros dispositivos. Este cable de alimentación C13 le permite conectar dos dispositivos en un solo enchufe de tomacorrientes.

La longitud del cable desde la bifurcación en Y es de 50cm en cada lado, lo cual le ofrece una mayor distancia para la conexión segura de sus dispositivos. Puede alimentar dos monitores o un monitor y un ordenador, o dos conmutadores de un rack, sin que haya tirantez en el cable.

El cable de alimentación C13 ha sido sometido totalmente a pruebas para garantizar el máximo rendimiento.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Alimente dos dispositivos desde una sola toma de corriente

## Características

- CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA: Este cable de alimentación para ordenador flexible de 2m con

enchufe Schuko de la UE y 2 conectores IEC C13 es adecuado para el uso en estaciones de trabajo/oficinas domésticas | Clasificado para transportar 250 V a 10 A

- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** Extremos totalmente moldeados para una mayor durabilidad y conectores aprobados por la VDE | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre de cobre al 100% | Clasificación contra incendios: VW-1 | Certificado CE
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de 2m | Enchufe Schuko UE a 2x IEC60320 C13 | 18AWG (0,75mm<sup>2</sup>) | 250V 10A (Max) | Clasificación de la cubierta: H05VV-F | Material de la funda: PVC | Color: Negro | Rango de temperatura: 10 a 60 | Diámetro exterior: 6,8mm
- **COMPATIBILIDAD:** El enchufe Schuko de la UE funciona con tomas de corriente de Europa | El conector IEC C13 funciona con la mayoría de ordenadores de sobremesa, monitores, impresoras, etc. | Cable de alimentación para PC de repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para profesionales de informática, este cable de alimentación está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5 | Disponible en otras longitudes

#### Hardware

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Política de Garantía    | Lifetime                 |
| Cantidad de Conductores | 3                        |
| Cable Tipo Jacket       | PVC - Polyvinyl Chloride |

#### Conector(es)

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Conector A | 1 - Alimentación CEE 7/7 (Europa) |
| Conector B | 2 - Alimentación IEC 60320 C13    |

#### Requisitos de Energía

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Tensión de Entrada   | 250 AC |
| Corriente de Entrada | 10 A   |

#### Requisitos Ambientales

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura Operativa         | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Humedad                       | HR 20~80%                     |

Características  
Físicas

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Color                 | Negro               |
| Estilo de Conector    | Recto               |
| Calibre del Conductor | 0.75mm <sup>2</sup> |
| Longitud del Cable    | 6.6 ft [2 m]        |
| Longitud del Producto | 6.6 ft [2.0 m]      |
| Ancho del Producto    | 2.8 in [7.2 cm]     |
| Altura del Producto   | 2.1 in [5.4 cm]     |
| Peso del Producto     | 10.8 oz [307.0 g]   |

Información de la  
Caja

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                 |
| Longitud de la Caja         | 11.4 in [29.0 cm] |
| Ancho de la Caja            | 5.5 in [14.0 cm]  |
| Altura de la Caja           | 2.8 in [7.0 cm]   |
| Peso (de la Caja) del Envío | 11.0 oz [311.0 g] |

Contenido de la  
Caja

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable de Alimentación |
|---------------------|---------------------------|

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.