

StarTech.com Juniper RX-70KM-SFP compatibel SFP module - 1000Base-ZX glasvezel optische transceiver - 70 km (RX70KMSFPST)

Productcode: RX70KMSFPST



De RX70KMSFPST is een Juniper RX-70KM-SFP compatibel glasvezel SFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Juniper® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 1000Base-ZX conform netwerken, op een maximale afstand van 70 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1550nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 1 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 70 km
- MTBF: 53,972,659 uren
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper RX-70KM-SFP

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper RX-70KM-SFP
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-ZX

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Max. overdrachtsafstand	70 km (43.5 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1550nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
MTBF	53,972,659 hours



Connector(en)

Connector A	SFP-sleuf
Connector B	Glasvezel LC duplex

Fysieke eigenschappen

Lengte product	2.6 in [65.0 mm]
Breedte product	0.6 in [14.0 mm]
Hoogte product	0.5 in [12.0 mm]
Gewicht product	2.5 oz [72.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.1 in [23.0 cm]
Package Width	8.1 in [20.7 cm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.8 oz [80.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	SFP Transceiver
-------------	-----------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

