

2m Laptop Stroomkabel, EU Schuko naar C5, 2.5A 250V, 18AWG, Notebook / Laptop AC Vervangkabel, Power Brick Kabel, Laptop Lader Kabel, Clover Leaf/Mickey Mouse Electriciteitssnoer

Productcode: PXTNB3SEU2M



De PXTNB3SEU2M 3-sleufs laptop-voedingskabel beschikt over één EU-voedingsplug en één 3-punts connector, waardoor dit een geschikte vervangingskabel is voor een HP, Toshiba of andere laptop met een klaverblad/C5-stroomaansluiting.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Extra/vervangingsvoedingskabel voor de laptop voor geaarde Europese/C5-stopcontacten
- Verleng de aansluitafstand tussen uw laptop en het stopcontact met 2 m

Eigenschappen

- AC STROOMKABEL: Deze 2m lange flexibele 18AWG (0,75 mm²) laptopkabel met EU Schuko Plug en IEC 60320 C5 connectors is geschikt voor werkplek/thuiskantoor gebruik | Nominale spanning 250V bij 2.5A

- **PRESTATIES EN VEILIGHEID:** Volledig gegoten trekontlasting voor duurzaamheid en VDE goedgekeurde connectors | Brandklasse: VW-1 | 3-aderige Notebook stroomkabel vervaardigd uit 100% koperdraad
- **SPECS:** 2m Voedingskabel | EU Schuko Plug naar IEC 60320 C5 | 18AWG (0.75mm²) | 250V 2.5A (Max) | Mantel Rating: H05VV-F | PVC mantel | Kleur: Zwart | Temperatuur Bereik: -10 tot 60 | Afmetingen: 3.5 x 6.8mm
- **COMPATIBILITEIT:** AC Stroomkabel EU Schuko Plug werkt met Europese stopcontacten | IEC 60320 C5 connector werkt met de meeste voedingsblokken voor laptops/notebooks, monitors, scanners, printers, en meer | Vervanging voor laptop voedingskabel
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze laptop laderkabel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	3
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A	1 - CEE 7/7 voeding (Europees)
Connector B	1 - IEC 60320 C5 voeding

Voeding

Ingangsspanning	250 AC
Ingangsstroom	2.5 A

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	0.75mm ²
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	0.9 in [2.2 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]

	Gewicht product	7.0 oz [197.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	3.0 in [7.5 cm]
	Package Width	10.6 in [26.9 cm]
	Package Height	1.7 in [4.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	7.3 oz [206.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 2 m Laptop-voedingskabel - 3 sleuven voor EU
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.