

2m UK Laptop Stroomkabel, BS 1363 to C5 (Clover Leaf), 2.5A 250V, 18AWG, UK
Laptop Vervangkabel, Printer Voedingskabel, Laptop Lader Kabel / Laadkabel

Productcode: PXTNB3SUK2M



De PXTNB3SUK2M 2 m lange laptop-voedingskabel beschikt over één BS 1363 (type G) Britse voedingsstekker en één 3-polige C5-connector, waardoor hij een geschikte vervangingskabel is voor een HP, Toshiba of andere compatibele laptop met een klaverblad/C5-voedingsaansluiting.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Reserve-/vervangende laptopvoedingskabel voor geaarde Britse stopcontacten
- Verleng de aansluitafstand tussen uw laptop en het stopcontact met 2 m

Eigenschappen

- **AC STROOMKABEL:** Deze 2m lange flexibele 18AWG (0,75 mm²) laptopkabel met BS 1363 en IEC 60320 C5 connectors is geschikt voor werkplek/thuiskantoor gebruik | Nominale spanning 250V bij 2.5A
- **PRESTATIES EN VEILIGHEID:** Volledig gegoten trekontlasting voor duurzaamheid en VDE goedgekeurde connectors | Brandklasse: VW-1 | 2-aderige stroomkabel vervaardigd uit 100%

koperdraad

- SPECS: 2m UK Computer Voedingskabel | BS 1363 naar IEC 60320 C5 | 18AWG (0.75mm²) | 250V 2.5A (Max) | Mantel Rating: H03VV-F | PVC mantel | Kleur: Zwart | Temperatuur Bereik: 2 tot 60 | Afmetingen: 3.5 x 6.8mm
- COMPATIBILITEIT: AC BS 1363 Stroomkabel werkt met UK stopcontacten | IEC C5 connector werkt met de meeste voedingsblokken voor laptops/notebooks, monitors, scanners, printers, en meer | Vervanging laptop power supply kabel
- DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze laptop laderkabel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	3
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A	1 - BS 1363 Power (UK)
Connector B	1 - IEC 60320 C5 voeding

Voeding

Ingangsspanning	250 AC
Ingangsstroom	2.5 A

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	0.75mm ²
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	1.1 in [2.9 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.1 cm]
Gewicht product	7.3 oz [206.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.6 in [29.4 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	0.4 in [1.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.5 oz [213.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2 m lange laptop-voedingskabel - 3 sleuven voor VK - BS-1363 naar C5
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.