

USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Produkt-ID: S251BMU313



Nun können Sie in Rekordzeit auf Ihre Daten zugreifen dank der überragenden Leistung von USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s). Dieses Einzellaufwerk-Gehäuse bietet Ihnen einen leistungsfähigen, mobilen externen Speicher.

Dieses Einzellaufwerk-Gehäuse wandelt Ihr 2,5-Zoll-SSD-Laufwerk oder Festplattenlaufwerk in einen Ultra-schnellen, Ultra-mobilen Datenspeicher. Die Leichtbauweise und das kompakte Design erlauben ein einfaches Verstauen in der Laptop oder Transportkoffer. Entwickelt mit einem strapazierfähigen und schlanken gebürsteten Aluminiumgehäuses, in welchem Ihre Daten sicher, wo immer Sie sich befinden.

USB 3.1 Gen 2 bietet größere Bandbreite und Geschwindigkeit mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s - die Zweifache Geschwindigkeit von der USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Technologie. So können Sie die hohe Leistung der neuesten SSDs nutzen und dabei Engpässe in der Datenübertragung vermeiden.

Das Gehäuse lässt sich ganz einfach über USB 3.1 Gen 2 mit einem Hostcomputer verbinden und benötigt keine externe Stromversorgung. Ein USB A-auf-Micro B-Kabel wird mitgeliefert, sodass Abwärtskompatibilität mit vorhanden USB-Anschlüssen oder Hardware gesichert ist.

Der S251BMU313 wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Nutzen Sie neue Laptops oder Desktopcomputer mit ultraschnellen USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)-Verbindungen
- Erhalten Sie eine schnelle, mobile, externe Speicherlösung für Desktops, Laptops oder Netbooks
- Nutzen Sie SATA SSD/HDDs mit maximaler Geschwindigkeit
- Sichern von wichtigen Daten auf einem externen Speichergerät
- Greifen Sie mit unterschiedlichen Computern gleichzeitig, schnell und sicher auf große Dateien zu, ohne sich in ein Netzwerk einzuloggen
- Rufen Sie Daten von einer alten SATA Festplatte ab oder wandeln Sie die unbenutzte Festplatte in zusätzlichen Speicherplatz um

Merkmale

- Schaffen Sie eine ultraschnelle USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)-Speicherlösung für ein einziges 2,5-Zoll-SSD oder HDD-Laufwerk
- Unterstützt SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s)
- Kompakte, mobile Bauweise mit robustem Aluminiumgehäuse
- UASP-Unterstützung für optimale Leistung
- Strom direkt aus dem USB-Port.
- USB A-auf-Micro B-Kabel für einfache Kompatibilität
- Abwärts kompatibel mit USB 3.0-, USB 2.0- und 1.x-Geräten

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 3.1 Gen 2
Bustyp	USB 3.1 Gen 2
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA

Laufwerkinstallation	Fest
Chipset-ID	ASMedia - ASM1351

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Max. Laufwerkkapazität	Currently tested with hard drives up to 2TB at 7200 RPM

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbit/s)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
---------	--

Anzeiger


LED-Anzeiger	Stromversorgung und Aktivität
--------------	-------------------------------

Strom

Mit Stromadapter	USB-betrieben
------------------	---------------

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)



Feuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit für Betrieb: 10 % bis 90 % Relative Luftfeuchtigkeit Luftfeuchtigkeit für Lagerung: 5 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit
--------------	--

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Aluminium
Max. Laufwerkhöhe	0.4 in [9.5 mm]
Produktlänge	4.8 in [12.3 cm]
Produktbreite	3.0 in [75 mm]
Produkthöhe	0.5 in [12 mm]
Produktgewicht	2.8 oz [78 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	6.4 in [16.2 cm]
Package Width	5.1 in [13 cm]
Package Height	1.3 in [33 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.8 oz [164 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB 3.1-auf-SATA-Gehäuse USB-3.1-A-zu-Micro-B-Kabel - 46 cm SSD-Abstandshalter 7 mm bis 9,5 mm Schutzhülle Montageschrauben Schraubendreher Kurzanleitung
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

