

30cm LP4 naar 2x Haakse Vergrendelbare Y-adapter Splitterkabel SATA Voeding - 4-pin Molex naar 2x SATA

Productcode: PYO2LP4LSATR



De PYO2LP4LSATR LP4 Molex naar 2x SATA Haakse Vergrendelbare Voedingskabel Y-adapter is voorzien van twee SATA-voedingsconnectoren (vrouwelijk) en een mannelijke LP4-aansluiting – een betrouwbare oplossing voor het voeden van twee SATA-schijven met behulp van een enkele LP4-aansluiting op de voeding van de computer.

Deze duurzame LP4 naar SATA Y-adapter is 30 cm lang en daarmee lang genoeg om uw schijven waar dan ook in de computerbehuizing te kunnen plaatsen. Bovendien bespaart de kabel u ook de kosten en moeite van het moeten upgraden van de netvoeding alleen vanwege compatibiliteit met SATA-schijven.

De 4-pins Molex naar SATA voedingskabel is vakkundig ontworpen, uitgevoerd in hoogwaardig materiaal en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit twee SATA harde schijven aan op een standaard Molex-aansluiting van uw voeding
- Compatibel met SATA harde schijven, CD-RW/DVD-ROM-drives en andere apparaten

Eigenschappen

- 1x Molex (LP4) voedingsaansluiting

- 2x Haakse Vergrendelbare Contrastekkers SATA Voeding
- 30 cm lange kabel

Connector(en)

Garantiebeleid	Lifetime
Connector A	LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)
Connector B	SATA voeding (15-polig)

Fysieke eigenschappen

Stijl connector	Haaks met hoek naar rechts
Draaddikte	18 AWG
Kabellengte	12.0 in [30.5 cm]
Lengte product	12.0 in [30.5 cm]
Gewicht product	1.2 oz [35 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.9 in [23 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.4 oz [40 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	30cm LP4 naar 2x Haakse Vergrendelbare SATA Voedingskabel Y-adapter
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.