

## Bahía de Disco Duro Removible SATA de 2.5" para Ranura de Expansión de Computadora - Adaptador de Bahía - Negro

ID del Producto: S25SLOTR



El estante para unidades de disco duro sin charola, modelo S25SLOTR, se puede instalar en una ranura de tarjeta de expansión PCI (perfil completo) disponible, lo cual permite el fácil acceso a una unidad de disco duro SATA o SSD de 2.5" desde el panel trasero de una caja de computador.

A diferencia de las cajas de unidad de disco duro convencionales, el estante S25SLOTR para unidades de disco duro no requiere que se instale la unidad en una charola de disco duro, lo cual evita el tiempo y los problemas que suelen requerirse al montar o instalar la unidad de disco duro para el acceso al contenido de la unidad.

Para obtener el máximo rendimiento y aprovechar todo el potencial de alta velocidad de las unidades de disco duro SATA III, este backplane HDD soporta SATA III para velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps cuando se empareja con un controlador compatible.

Una vez instalado en una ranura PCI (y con el soporte para panel trasero incluido), la instalación de un disco duro SATA de 2.5" es tan fácil como insertarlo en el estante sin charola. Para extraer la unidad de disco duro, solo es necesario pulsar el botón de expulsión para desbloquear la puerta de acceso, lo cual hará que la unidad salga fuera del computador sin tener que desmontarla.

\* Este exclusivo diseño de estante móvil permite utilizar cualquier ranura disponible de expansión de perfil completo para el montaje de una unidad extraíble de disco duro SATA de 2.5".

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





## Aplicaciones

- Permite añadir funciones de almacenamiento extra a un ordenador desprovisto de bahías para discos externos o internos
- Permite añadir almacenamiento extraíble en la parte trasera de un equipo donde resulta menos evidente o accesible para usuarios no autorizados
- Permite agregar almacenamiento extraíble a chasis de factor de forma pequeño que no poseen bahías para discos estándares de 3,5/5,25 pulgadas
- Permite añadir bahías con funcionalidad hot-swap a un servidor o estación de trabajo
- Ideal para constructores de sistemas que necesitan copiar discos eficiente y rápidamente
- Excelente para entornos operativos en los que regularmente se deben reemplazar/extraer discos, los cuales no requieren de protección externa luego de extraídos
- Permite reemplazar/extraer discos en forma individual de un arreglo de almacenamiento sin que el sistema deje de funcionar en ningún momento

## Características

- Permite instalar un disco SATA de 2.5 pulgadas en una ranura de expansión de tamaño completo ubicada en el panel trasero
- Diseño sin bandeja: la unidad no se instala en una bandeja o gabinete
- Puerta del disco con sistema de cierre
- Índices de inserción de 50.000+
- Estructura de aluminio y acero
- Indicador LED de Encendido/Actividad en la puerta
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta unidades de discos duros (HDD) de 2.5 pulgadas y unidades de estado sólido (SSD)
- Soporta Plug and Play y con Hot-Swap

**Hardware**

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Extraíble

**Rendimiento**

Capacidad Máxima de la Unidad	Probado con hasta 500 GB
Soporta Hot Swap	Sí

**Conecotor(es)**

Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pinos)
Conectores del Host	1 - LP4 (4 pinos; alimentación de unidad grande tipo Molex)
	1 - SATA (7 pinos, datos)
	1 - Alimentación SATA (15 pinos)

**Software**

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

**Indicadores**

Indicadores LED	1 - Fijo - Encendido
	Intermitente - Actividad

**Requisitos Ambientales**

Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-5°C to 75°C (23°F to 167°F)
Humedad	HR 80%

---

**Características Físicas**

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio y Acero
Altura Máxima de la Unidad	0.4 in [9.5 mm]
Longitud del Producto	5.7 in [14.5 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [2.1 cm]
Altura del Producto	4.7 in [12.0 cm]
Peso del Producto	5.9 oz [167.0 g]

---

**Información de la Caja**

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.4 in [16.3 cm]
Ancho de la Caja	5.3 in [13.5 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.6 oz [244.0 g]

---

**Contenido de la Caja**

Incluido en la Caja	1 - Soporte Extraíble para Disco Duro para Ranura de Expansión
	1 - Cable tipo breakout LP4 SATA
	1 - Cable SATA de 20 pulgadas
	1 - Film Protector para Disco Duro
	1 - Tornillos de Montaje
	1 - Manual

---

**Información Acerca**

de la Garantía

Warranty

2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

