

3,5" USB 3.0 auf SATA III / SSD Festplattengehäuse mit UASP-Unterstützung - Weiß

Produkt-ID: S3510WMU33T



Mit dem Wechselfestplattengehäuse S3510WMU33T können Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte über einen verfügbaren USB 3.0-Port anschließen. Dank des einschublosen Designs ist der Hot Swap-Wechsel ganz einfach.

Für universelle Kompatibilität können Sie das Gehäuse über USB 3.0 anschließen. Mit Unterstützung für UASP. Wenn das Gehäuse an einen UASP-kompatiblen Host-Port angeschlossen ist, ist es bis zu 70 % schneller als ein herkömmliches USB 3.0, sodass Sie die volle Geschwindigkeit von SATA III-Festplatten nutzen können. Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen weiter unten.

Das HDD-Gehäuse bietet eine vielseitige Lösung zum Erhöhen der Speicher-/Sicherungsfähigkeiten Ihres Computers. Dabei werden Festplatten mit großer Kapazität und der Hot Swap-Wechsel zwischen Laufwerken unterstützt. Und um sowohl Strapazierfähigkeit als auch Zuverlässigkeit zu optimieren, verfügt das Gehäuse über eine hochwertige Aluminiumkonstruktion.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten, unterstützt S3510WMU33T alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS™.

Der S3510WMU33T wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.


UASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. Bei Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.

Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine Reduzierung des Bedarfs an Prozessorressourcen um 80 %.

Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen

StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Rufen Sie Daten eines alten SATA-Laufwerks ab oder wandeln Sie die unbenutzte Festplatte in zusätzlichen Speicherplatz um
- Sichern und schützen Sie wichtige Dateien in einem externen, mobilen Gehäuse
- Hot Swap-Laufwerke, die ein einzelnes Gehäuse nutzen statt zwischen separaten Gehäusen zu wechseln

Merkmale

- UASP-konform
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
- Einschubloses Aluminiumgehäuse
- Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/12 Mbit/s)
- Installation ohne Werkzeuge
- Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	3.5in

Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Entnehmbar
Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten	1
Chipset-ID	ASMedia - ASM1051E

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 4 TB und 7200 U/min
Hot Swap-Funktion	Ja

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	1 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung/Aktivität
--------------	-------------------------------

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	110V-240V AC
Eingangsstrom	0.8A
Ausgangsspannung	12V DC

Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Stromverbrauch	24

Umgebungsbeding
ungen

Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Lagertemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit	20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Weiß
Produktlänge	8.1 in [20.6 cm]
Produktbreite	5.7 in [14.5 cm]
Produkthöhe	1.5 in [3.8 cm]
Produktgewicht	32.8 oz [930 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.4 in [24 cm]
Paketbreite	10.0 in [25.5 cm]
Pakethöhe	3.1 in [80 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.4 lb [1.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB 3.0-Gehäuse
	1 - USB 3.0 Kabel

1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)

1 - Benutzerhandbuch

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.