


SATA Y-Strom-Adapterkabel mit Verriegelungs Clip 15cm - S-ATA Y Splitter Stromkabel St/Bu

Produkt-ID: PYO2LSATA



Das 15 cm lange SATA-Strom-Splitter-Kabel PYO2LSATA ist mit einem 15-poligen SATA-Stecker ausgestattet, der an einen einzelnen Computerstromversorgungs-SATA-Adapter angeschlossen wird und sich in zwei 15-polige SATA-Buchsen mit Schnappverschluss aufteilt. So können Sie zwei Serial ATA-Laufwerke an einen einzigen SATA-Stromanschluss an der Computerstromversorgung anschließen.

Die SATA-Stromanschlüsse mit Schnappverschluss gewährleisten eine sichere Verbindung mit den Laufwerken. So wird eine versehentliche Trennung verhindert, während der aufgeteilte Y-Adapter die Kosten für die Aufrüstung der Stromversorgung für ein zusätzliche SATA-Laufwerk erspart.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Fügen Sie einen zusätzlichen SATA-Stromanschluss zu einer Computerstromversorgung hinzu

Merkmale

- 1x SATA-Stromstecker

- 2x SATA-Strombuchsen
- Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - SATA-Strom (15-polig)
Steckverbinder B	2 - SATA-Strom (15-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	6.0 in [152.4 mm]
Produktlänge	6.0 in [15.2 cm]
Produktbreite	1.0 in [2.5 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.4 cm]
Produktgewicht	0.9 oz [25.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.3 in [21.2 cm]
Paketbreite	2.4 in [6.1 cm]
Pakethöhe	0.6 in [1.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.2 oz [34.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 15 cm SATA Stromversorgungs-Y-Splitter-Kabeladapter mit Schnappverschluss – Stecker/Buchse
--------------------	--

Garantieinformatio
nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.