

Cisco QSFP-40G-CSR4 compatibel QSFP+ module - 40GBASE-SR4 glasvezel optische transceiver - 400 m

Productcode: QSFP-40G-CSR4-ST



De QSFP-40G-CSR4-ST is een Cisco QSFP-40G-CSR4 compatibel glasvezel QSFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 40GBASE-SR4 conform netwerken, op een maximale afstand van 400 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 850nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 40 Gbps
- Type: multimode
- Verbindingstype: MPO connector
- Maximale overdrachtsafstand: 400 m
- MTBF: 244,610,583 uren
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze QSFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Cisco QSFP-40G-CSR4-ST4-ST4-ST4-ST4

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Cisco QSFP-40G-CSR4
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Industriestandaarden	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40.00 Gbps
Max. overdrachtsafstand	400m [1312ft]
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	850nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	40 Gbps

	MTBF	244,610,583 hours
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0 to 70C (32 to 158F)
	Opslagtemperatuur	-40 to 85C (-40 to 185F)
	Vochtigheid	5-95% RV
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	0.7 in [1.9 cm]
	Breedte product	4.8 in [12.2 cm]
	Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
	Gewicht product	1.3 oz [37.5 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	7.3 in [18.5 cm]
	Package Width	5.2 in [13.2 cm]
	Package Height	1.9 in [4.7 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.3 oz [122.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - QSFP+ transceiver
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.