

Cable 50cm Mini SAS Serial Attached SCSI SFF 8087 a 4x SATA Reversible - mSAS iSAS Interno - Rojo

ID del Producto: SAS8087S4R50



El cable interno SFF-8087 a 4x SATA Inverso, SAS8087S4R50 dispone de un conector de 36 pines (SFF-8087) que se abre en cuatro conectores SATA de 7 pines proporcionando una solución fiable para conectar un backplane Mini SAS a un controlador o placa base RAID SAS / SATA.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte un backplane Mini SAS a un controlador o placa base RAID SAS / SATA

Características

- **RENDIMIENTO DE ALTA VELOCIDAD:** Admite un ancho de banda de 6 Gbps por canal para una transferencia de datos fiable
- **CONEXIONES SEGURAS:** Dispone de 4 conectores SATA con enclavamiento para un uso estable y seguro
- **DISEÑO RENTABLE:** Conecta 4 unidades SATA a una única placa base SFF-8087; Compatible con configuraciones RAID, HBA o JBOD, lo que reduce el desorden de cables y garantiza la flexibilidad.

- **COMPATIBILIDAD VERSATIL:** Conecte una placa base Mini SAS a una controladora RAID SAS / SATA o a una placa base

- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este cable incluye la asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Rendimiento

Política de Garantía	Lifetime
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - SFF-8087 (36 pines, mini SAS interna)
Conecotor B	4 - SATA (7 pines, datos)

Características Físicas

Color	Rojo
Estilo de Conecotor	Mecanismo de Bloqueo
Calibre del Conductor	30 AWG
Longitud del Cable	1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto	19.7 in [50 cm]
Ancho del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1 cm]
Peso del Producto	1.6 oz [46 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.6 in [11.7 cm]
Ancho de la Caja	4.4 in [11.1 cm]
Altura de la Caja	1.0 in [2.6 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.8 oz [50.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable SAS 50 cm - SFF-8087 a 4x SATA tipo Inverso con Mecanismo de Bloqueo

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

