

Modulo ricetrasmettitore QSFP+ compatibile con Dell EMC QSFP-40G-LR4 -  
40GBASE-LR4Q

ID prodotto: QSFP40GLR4ES



Il QSFP40GLR4ES è un modulo ricetrasmettitore QSFP in fibra compatibile con Dell EMC QSFP-40G-LR4 progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Dell EMC™. Offre una connettività affidabile 40 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 40GBASE-LR4Q a una distanza massima di 10 km.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 40 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 10 km
- MTBF: 8,596,956 ore
- Consumo energetico: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo QSFP in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

### Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Dell EMCQSFP-40G-LR4
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Standard del settore	IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4Q

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1311nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì

Reti compatibili	40 Gbps
MTBF	8,596,956 hours
Consumo energetico	< 1.3W

---

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Larghezza prodotto	2.3 in [5.8 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	1.4 oz [40 g]

---

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	7.2 in [18.4 cm]
Larghezza del Pacco	5.3 in [13.4 cm]
Altezza del Pacco	2.0 in [5.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.2 oz [120.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - QSFP+ Transceiver
--------------------------	-----------------------

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

