

50 cm SFF-8087 till 4x SATA - intern Mini SAS till SATA omvänd kabel

Produkt ID: SAS8087S4R50



SAS8087S4R50 SAS-kabeln för anslutning mellan SFF-8087 och 4x omvänd SATA har en 36-stifts-kontakt (SFF-8087) som delas upp till fyra 7-stifts-SATA-kontakter och är en pålitlig lösning för anslutning av Mini SAS-bakpanel till en SAS-/SATA RAID-kontroller eller -moderkort.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut mini SAS-bakplan till en SAS-/SATA RAID-kontroller eller -moderkort

Funktioner

- **HÖG PRESTANDA:** Stödjer 6 Gbps bandbredd per kanal för tillförlitlig dataöverföring
- **STABILA ANSLUTNINGAR:** Har fyra låsbara SATA-kontakter för stabil och säker användning
- **KOSTNADSEFFEKTIV DESIGN:** Ansluter fyra SATA-enheter till ett enda SFF-8087-bakplan. Kompatibel med RAID-, HBA- eller JBOD-konfigurationer, vilket minskar kabeltrassel och säkerställer flexibilitet
- **MÅNGSIDIG KOMPATIBILITET:** Anslut SAS-bakplan till en SAS-/SATA RAID-kontroller eller

-moderkort

- IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Denna interna Mini SAS till 4x SATA-kabel är designad och byggd för IT-proffs och har livstidsgaranti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar på flera språk.

Prestanda

Garantipolicy	Lifetime
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)

Kontakt(er)

Connector A	1 - SFF-8087 (36-stifts, intern Mini-SAS)
Connector B	4 - SATA (7-stifts, data)

Utseende

Färg	Röd
Kontakttyp	Med lås
Tråddimension	30 AWG
Kabellängd	1.6 ft [0.5 m]
Produktlängd	19.7 in [50 cm]
Produktbredd	0.7 in [1.8 cm]
Produkthöjd	0.4 in [1 cm]
Produktvikt	1.6 oz [46 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	4.6 in [11.7 cm]
Paketets bredd	4.4 in [11.1 cm]
Paketets höjd	1.0 in [2.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [50.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - 50 cm SAS-kabel - SFF-8087 till 4x SATA med lås
omvänd

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.