

StarTech.com Cisco QSFP-40G-SR4-S compatibel QSFP+ - 40GBase-SR4 glasvezel optische transceiver - 100 m (QSFP-40G-SR4-S-ST)

Productcode: QSFP40GLR4ES



De QSFP-40G-SR4-S-ST is een Cisco QSFP-40G-SR4-S compatibel glasvezel QSFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 40GBase-SR4 conform netwerken, op een maximale afstand van 100 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 850nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 40 Gbps
- Type: multimode
- Verbindingstype: MPO connector
- Maximale overdrachtsafstand: 100 m
- MTBF: 244,610,583 uren
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze QSFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Cisco QSFP-40G-SR4-S

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC QSFP-40G-LR4
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Industriestandaarden	IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4Q

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40.00 Gbps
Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1311nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	40 Gbps
MTBF	8,596,956 hours



Vermogensopname < 1.3W

Fysieke eigenschappen

Lengte product	0.5 in [13.9 mm]
Breedte product	2.3 in [58.4 mm]
Hoogte product	0.5 in [12.6 mm]
Gewicht product	1.4 oz [40 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.1 in [20.5 cm]
Package Width	4.7 in [12 cm]
Package Height	13.8 in [35 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.4 oz [40 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	QSFP+ Transceiver
-------------	-------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

