MSA Okodad QSFP+ sändarmodul - 40GBASE-SR4

Produkt ID: QSFP40SR4ST

QSFP40SR4ST är en MSA-kompatibel QSFP+-fibersändare som utformats, programmerats och testats för att fungera med 40GBASE-SR4-kompatibla MSA-switchar och -routrar. QSFP+-sändarmodulen ger tillförlitlig 40 GbE-anslutning över fiberkabel med ett maximalt avstånd på upp till 150 m.
Tekniska specifikationer:

• Våglängd: 850 nm

• Maximal dataöverföringshastighet: 40 Gbps

• Typ: Fiber i Multiläge

• Anslutning: MPO-kontakt

• Maximalt överföringsavstånd: 150 m

• Medeltid mellan fel (MTBF) 1 489 426 timmar

• Strömförbrukning: Mindre än 0,7 Watt

• DDM: Ja

QSFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ersätt defekta eller skadade QSFP+-moduler
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 0,7 W
- Ger tillförlitliga 40 GbE-anslutningar för 40GBASE-SR4-kompatibla nätverk
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Industristandarder	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps
	Maximalt överföringsavstånd	150 m (492 ft)
	Fibertyp	Multiläge
	Våglängd	850nm
	Fiber-driftsläge	Full-duplex
	DDM	Ja

	Kompatibla nätverk	40 Gbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	1 489 426 timmar
	Strömförbrukning	< 0.7 W
Kontakt(er)		
	Lokala enhetskontakter	1 - MPO
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
Utseende		
	Produktlängd	2.8 in [72.0 mm]
	Produktbredd	0.7 in [1.8 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktvikt	1.2 oz [34.0 g]
Förpackning		
	Package Length	4.6 in [11.8 cm]
	Package Width	3.8 in [9.6 cm]
	Package Height	1.2 in [30.0 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.1 oz [60.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - QSFP+-sändtagare

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.