

Cisco QSFP-H40G-ACU10M kompatibel - QSFP+Direktanschlusskabel - 10m

Produkt-ID: QSFPH40GAC10



Dieses 40G-QSFP+-Kabel liefert das, was bei Ihren Netzwerkverbindungen am wichtigsten ist: zuverlässige Leistung. Es wurde nach OEM-Spezifikationen gebaut und umfangreich getestet, um nahtlose Kompatibilität zu gewährleisten.

Das aktive Twinaxialkabel ist eine voll Hotplug-fähige Lösung und unterstützt 40-Gigabit-Ethernetanwendungen über QSFP+-Anschlüsse (Quad Small Form Factor Pluggable).

Dieses Kabel wurde für Hochgeschwindigkeitsverbindungen entwickelt und eignet sich für Anwendungen über mittlere Entfernungen, z. B. für Netzwerkswitch- oder Serververbindungen zwischen Racks.

Das QSFPH40GAC10 ist ein zuverlässiges Ersatzkabel für das Cisco® QSFP-H40G-ACU10M und wird mit einer 2-Jahres-Garantie von StarTech.com ausgeliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Für den Einsatz in 40-Gb-Ethernet-Netzwerken
- Point-to-Point-Verbindungen zwischen Racks für Netzwerkswitches oder Server

Merkmale

- Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco QSFP-H40G-ACU10M
- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
- Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
- Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,5 W

- Hot-Swap-fähig

Hardware	Garantiebestimmung	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabeltyp	Active Copper Cable
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	40 Gbit/s
	Impedanz	100 Ohm
	Impedanz	40 Gbps
	Kompatible Netzwerke	
Steckverbinder	Steckverbinder A	QSFP+
	Steckverbinder B	QSFP+
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Produktlänge	32.8 ft [10.0 m]
	Produktbreite	0.6 in [14.000 mm]
	Produkthöhe	0.5 in [12.000 mm]
	Produktgewicht	18.4 oz [520.000 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	10.6 in [2.7 cm]
	Package Width	9.8 in [2.5 cm]
	Package Height	1.0 in [25.000 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	20.1 oz [570.000 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	QSFP+-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.