

Cavo da USB-A a USB-C a 90° da 15 cm - Cavetto di Ricarica Veloce USB Tipo C per uso intensivo - Cavo Dati da USB 2.0 Type-A a Type-C in Resistente Fibra Aramidica - Cavo USB Corto da 3A - Nero

ID prodotto: R2ACR-15C-USB-CABLE



Questo robusto cavo di ricarica da USB-A a USB-C ad angolo retto da 15 cm può essere utilizzato per collegare e/o caricare una periferica USB. Consente di collegare comodamente i dispositivi USB-C con un angolo di 90° rispetto al cavo per avere cavi organizzati e ordinati.

Questo resistente cavetto di ricarica USB è dotato di un armatura in fibra aramidica che protegge il cavo dalle sollecitazioni derivanti da frequenti piegature. Ciò consente al cavo di flettersi senza allungarsi eccessivamente o danneggiare il nucleo del cavo stesso.

Il cavo USB è stato progettato per prevenire la tensione del cavo sul connettore. Le scanalature antistrappo extra-lunghe sono state testate per resistere a oltre 5.000 cicli di piegamento con un angolo di 180°.

Il cavo resistente supporta tutte le specifiche USB fino a USB 2.0, garantendo una connessione affidabile per tutte le periferiche USB-A o USB-C. Supporta fino a 3A per la ricarica di dispositivi abilitati USB-C o USB-A.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **CAVO USB-C AD ANGOLO RETTO:** Questo cavetto di ricarica da USB A a C da 15cm è dotato di un connettore USB Tipo-C a 90° - Ideale per applicazioni in spazi ristretti - Riduce la tensione sulla porta del dispositivo rispetto ad un cavo tradizionale
- **RESISTENTE:** Cavo da USB-A a USB-C con fibra aramidica per una maggiore resistenza alla trazione. Testato per resistere a oltre 10000 inserimenti e 5000 piegature a 180°, la guaina in TPE e i rilievi di trazione riducono l'usura dovuta ad un uso intensivo
- **CARICA VELOCE E SINCRONIZZAZIONE:** Supporta fino a 3A per la ricarica rapida da una porta USB o da un alimentatore compatibile con la ricarica veloce. Cavo di alta qualità, progettato per caricare e sincronizzare dispositivi USB-C o USB-A
- **COMPATIBILITÀ USB-C:** Cavo dati per uso intensivo, consente di caricare e sincronizzare dispositivi USB Type-C tra cui iPad Pro/iPad/Mini, Samsung Galaxy serie S20, One Plus e Google Pixel 6/Pro/6a - Carica da dock USB-C/caricabatterie da casa e auto
- **CARATTERISTICHE:** Lunghezza: 15cm - Colore: Nero - Connettori: USB-C e USB-A M/M - Prestazioni: USB 2.0 - Materiale della treccia: Fibra Aramidica - Potenza: 3A - Tipo di rivestimento: TPE - Schermatura: Protezione EMI con Alluminio/Mylar - Supporto a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Gold and Nickel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 50°C (32 to 122°F)
Temperatura di conservazione	0 to 50°C (32 to 122°F)

	Umidità	0%~85%
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Stile connettori	Right Angle to Straight
	Diametro filo	22/32 AWG
	Lunghezza del cavo	3.9 in [10 cm]
	OD cavo	0.1 in [3.1 mm]
	Lunghezza prodotto	6.8 in [17.2 cm]
	Larghezza prodotto	1.1 in [2.9 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
	Peso prodotto	0.4 oz [10 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	8.5 in [21.5 cm]
	Larghezza del Pacco	2.4 in [6.1 cm]
	Altezza del Pacco	0.7 in [1.7 cm]
	Peso spedizione (confezione)	0.5 oz [14.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo USB-A a USB-C ad Angolo
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.