

2 Meter USB-A auf USB-C Ladekabel, Strapazierfähiges Schnelllade USB-A auf USB-C-Datenkabel, Rechtwinklig Typ-C, Robuste Aramidfaser, 3A, Schwarz

Produkt-ID: R2ACR-2M-USB-CABLE



Dieses robuste 2m USB-A auf USB-C Rechtwinkelkabel kann zum Verbinden und/oder Aufladen eines USB Peripheriegeräts verwendet werden. Verbinden Sie USB-C fähige Geräte bequem im rechten Winkel mit dem Kabel, um eine organisierte Kabelführung zu ermöglichen.

Das robuste USB Ladekabel verfügt über eine Verstärkung aus Aramidfasern, die das Kabel vor der Belastung durch häufiges Biegen schützt. Dadurch kann sich das Kabel biegen, ohne überdehnt zu werden oder die Kernkomponenten des Kabels zu beschädigen.

Das USB Kabel wurde so entworfen, dass eine Überlastung des Kabels/Steckers vermieden wird. Die extra langen vergossenen Zugentlastungen verfügen über eine Biegefestigkeit von mehr als 5.000 Zyklen bei einem Winkel von 180&deg.

Das robuste Kabel unterstützt alle USB Spezifikationen bis zu USB 2.0 und bietet eine zuverlässige Verbindung für USB-C oder USB-A Peripheriegeräte. Es unterstützt bis zu 3 A zum Aufladen von USB-C oder USB-A fähigen Geräten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

## Merkmale

- **RECHTWINKEL USB-C KABEL:** Das USB-A Auf C Ladekabel (2m) hat rechtwinkligen USB-C Stecker - ideal für enge Stellen, um das Kabel bündig mit Gerät zu halten - Reduziert die Belastung des Anschlusses und des Steckers im Vergleich zu einem geraden Stecker
- **ROBUSTES DESIGN:** USB-A auf USB-C Kabel, verstärkt mit Aramidfasern für hohe Zugfestigkeit - Getestet auf 10000+ Einsteckvorgänge und 5000+ Biegezyklen bei 180° Winkel - Robuster TPE Mantel und Zugentlastungen verhindern Schäden bei häufigem Gebrauch
- **SCHNELLES LADEN UND SYNC:** Dieses hochwertige Kabel unterstützt bis zu 3 A für schnelles Laden über einen USB Anschluss oder einen Quick Charge fähigen Anschluss/Stromadapter und ist zum Laden und Synchronisieren von USB-C oder USB-A Geräten geeignet
- **USB-C KOMPATIBILITÄT:** Datenübertragungskabel zum Laden und Synchen von USB Typ-C Geräten wie iPad Pro/iPad/Mini, Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S21+/S22/S22+, One Plus und Google Pixel 6/Pro/6a - Laden von USB-C Dockingstationen/Ladegeräten/Autoladegeräten
- **SPEZIFIKATIONEN:** Länge: 2m - Farbe: Schwarz - Stecker: Stecker USB-C auf USB-A - Leistung: USB 2.0 - Geflochtenes Material: Aramidfaser - Betrieb: Bis zu 3A - Mantel Typ: TPE - Abschirmung: EMV-Schutz mit Aluminium/Mylar - Unterstützt auf Lebenszeit

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Gold and Nickel
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

### Leistung

Max. Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Steckverbinder B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

---

### Strom

Power Delivery	60W
----------------	-----

---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Lagertemperatur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Feuchtigkeit	0%~85%

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Right Angle to Straight
Drahtstärke	22/32 AWG
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.1 in [3.1 mm]
Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
Produktbreite	1.1 in [2.9 cm]
Produkthöhe	0.3 in [0.7 cm]
Produktgewicht	1.7 oz [47.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.8 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.8 oz [52.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-A auf gewinkeltes USB-C Kabel
--------------------	---------------------------------------

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.