

2,5 inch SATA Externe Harde Schijf Behuizing met 3,5/5,25 inch Bay

Productcode: SAT2510U2REM



Met deze 2,5 inch SATA Externe Harde Schijf Behuizing kunt u elke 2,5 inch Serial ATA harde schijf (HDD) of solid state drive (SSD) omzetten in een voor twee doeleinden geschikte, interne verwisselbare harde schijf.

De externe harde schijf-behuizing is perfect voor het overzetten van grote hoeveelheden gegevens, digitale video-opname, bewaking, audiobewerking (geen ventilator dus geruisloos), externe opslag of een eenvoudige manier om gegevens over te zetten tussen uw notebook en desktopcomputer, en is eenvoudig te installeren en te gebruiken. Monteer gewoon de bijgeleverde bracket en bay in een 5,25 of 3,5 inch bay in uw computer en sluit deze aan op een beschikbare SATA-poort. Monteer vervolgens de 2,5 inch SATA harde schijf in de externe behuizing, en steek de behuizing in de 5,25 / 3,5 inch baai voor directe connectiviteit met de computer!

De harde schijf-behuizing is uitwerpbaar en kan ook zelfstandig worden gebruikt, zodat u de behuizing op elke computer kunt aansluiten via een USB 2.0-poort. De behuizing ondersteunt schijven met hoge capaciteit van 9,5 mm hoog.

Voor nog meer veelzijdigheid biedt StarTech.com extra 2,5 inch SATA harde schijf-behuizingen voor de SAT2510U2REM, zodat er in de computer meerdere behuizingen kunnen worden verwisseld.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Professionals die met grote bestanden werken die moeten worden overgezet tussen verschillende computers / locaties
- Werk aan grote presentaties of demonstraties op uw desktopcomputer en neem deze vervolgens eenvoudig mee naar de klant op locatie zonder bestanden te hoeven overzetten tussen schijfstations
- Zakelijke professionals die ook onderweg rechtstreeks toegang nodig hebben tot al hun gegevens
- Gebruikers die zowel snelle interne opslag als draagbare externe opslag nodig hebben

Eigenschappen

- Te monteren in elke standaard 3,5 inch of 5,25 inch bay aan de voorkant van een pc
- Uniek ontwerp van de behuizing maakt het mogelijk te worden gebruikt als interne verwisselbare schijf of als gewone externe behuizing
- Uitwerpmechanisme per toets aan de voorzijde van de bay
- Duurzame aluminium constructie voor de schijfbehuizing
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 2.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in

Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Chipsetcode	JMicron - JM20336

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	3Gbit/s intern (SATA II) 480Mbit/s extern (USB 2.0)
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	500GB
Algemene specificaties	2,5 inch behuizing afm.: 131 x 77 x 14mm (LxBxH)

Connector(en)

Schijfaansluitingen	1 - SATA (7-polig, data)
	1 - SATA voeding (15-polig)
Hostaansluitingen	1 - SATA (7-polig, data)
	1 - SATA voeding (15-polig)
	1 - USB Mini-B (5-polig)

Software

Besturingssystemen	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit) , Mac OS X (tested up to 10.8) , Linux
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Intern:
	- Desktopcomputer met vrije 3,5 of 5,25 inch bay - Intern: SATA data- en voedingsaansluiting
	Extern:
	- PC of laptop met een vrije USB-poort

Voeding

Uitgangsspanning	5 DC
Polariteit pin midden	Positief

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
Lengte product	5.4 in [13.8 cm]
Breedte product	5.7 in [14.4 cm]
Hoogte product	1.6 in [4 cm]
Gewicht product	17.6 oz [500 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	9.4 in [23.8 cm]
Package Width	3.1 in [80 mm]
Package Height	6.2 in [15.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.6 lb [0.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 3,5 inch bay
	1 - 5,25 inch bracket
	1 - 2,5 inch behuizing
	1 - Voedingskabel van LP4 Molex naar SP4
	1 - USB 2.0-kabel mini B naar A
	1 - 5V DC naar USB kabel
	1 - SATA-kabel

1 - Set schroeven

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.