

Sistema de Backup con Caja Disco Duro 2,5 Pulgadas SATA y Rack Móvil con Dock Bahía 3,5 o 5,25" - Hot Swap

ID del Producto: SAT2510U3REM



El estante extraíble móvil/de sistema de copias de seguridad para discos duros SATA de 2,5", modelo SAT2510U3REM, convierte una unidad de disco duro SATA HDD/SSD de 2,5" en una unidad extraíble que también se puede utilizar externamente como caja USB 3.0 normal.


Esta bahía extraíble de unidad SATA de 2,5" se puede montar en cualquier bahía frontal de 3,5" o 5,25", para proporcionar un estante móvil con intercambio en caliente disponible. Las unidades se pueden instalar y extraer fácilmente del sistema del ordenador sin tener que abrir la caja del ordenador, lo cual representa un método práctico de crear copias de seguridad que a su vez se pueden extraer, permitiendo un mantenimiento y almacenamiento seguros.

Cuando la caja está fuera de la bahía de la unidad, puede ser utilizada como unidad externa de disco duro USB 3.0, con hasta 5 Gbps de ancho de banda de transferencia de datos (10 veces más que USB 2.0). Esto convierte la bahía de unidad de disco duro 2,5" extraíble en un excelente accesorio para personas que trabajan con archivos grandes y necesitan llevarlos consigo al desplazarse o viajar.

Para aún más versatilidad, StarTech.com ofrece el modelo SAT2510U3S, una caja extra de disco duro SATA de 2,5" SATA para el modelo SAT2510U3REM, lo cual permite introducir o extraer del ordenador varias cajas de disco duro. El modelo SAT2510U3REM también es retrocompatible con el modelo USB 2.0, SAT2510U2S.

El sistema de copia de seguridad de disco duro extraíble SAT2510U3REM está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Adición de una bahía de intercambio en caliente a un servidor o una estación de trabajo, como solución de copia de seguridad extraíble
- Intercambio entre unidades de almacenamiento interno rápido y unidades de almacenamiento portátil externas
- Entornos en los que las unidades de almacenamiento deben ser reemplazadas/extraídas con regularidad

Características

- Con diseño de montaje en bahía frontal de unidad, se instala en cualquier bahía estándar 3,5" o 5,25"
- Su exclusivo diseño de estilo de caja ofrece la opción de uso como estante móvil interno o como caja externa para USB 3.0
- Extracción de la bahía frontal de la unidad mediante botón
- Índice de inflamabilidad de UL 94 V-0
- Fabricación duradera de aluminio (caja de la unidad)
- Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta unidades de discos duros (HDD) de 2,5 pulgadas y unidades de estado sólido (SSD)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Sistema de Bloqueo	No
Interfaz	SATA
	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

	Cantidad de Unidades	1
	Tamaño de la Unidad	2.5in
	Unidades Compatibles	SATA
	Instalación de la Unidad	Extraíble
	ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1053 ASMedia - ASM1456
Rendimiento	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	Especificaciones Generales	Índice de inflamabilidad de UL 94 V-0
	MTBF	100,000 hours
Conector(es)	Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
	Conectores del Host	1 - SATA (7 pines, datos) 1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed)
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Bahía frontal de 3,5" o 5,25" disponible Conector interno de datos SATA disponible Conector de alimentación SATA o LP4 Molex disponible
Indicadores	Indicadores LED	1 - Alimentación/actividad (verde)

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR 5% ~ 95%

Características
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Altura Máxima de la Unidad	0.4 in [9.5 mm]
Longitud del Producto	6.5 in [16.5 cm]
Ancho del Producto	5.7 in [14.6 cm]
Altura del Producto	1.6 in [4.2 cm]
Peso del Producto	14.5 oz [410.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.3 in [23.7 cm]
Ancho de la Caja	6.1 in [15.5 cm]
Altura de la Caja	3.1 in [80.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.6 lb [0.7 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Gabinete SATA de 2,5"
	1 - Panel de bahía de unidad frontal de 3,5"
	1 - Soporte adaptador de bahía frontal de unidad 3,5" a

5,25"

1 - Cable adaptador de alimentación SATA de 15 pines a alimentación de disco floppy pequeño SP4 de 4 pines

1 - Cable adaptador de alimentación LP4 Molex de 4 pines a alimentación de disco floppy pequeño SP4 de 4 pines

1 - Cable SATA

1 - Cable USB 3.0 A a Micro-B

1 - Kit de Tornillos

1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.