

1m USB C auf USB C Kabel, hochbelastbares Spiralkabel zum Laden und Synchronisieren, USB C 2.0 Kabel, robuste Aramidfaser, Schnellladekabel mit EMI Schutz, schwarz

Produkt-ID: R2CCC-1M-USB-CABLE



Dieses 1 m lange Spiralkabel für USB-C hält den täglichen Anforderungen des Ladens und Synchronisierens Ihrer mobilen Geräte stand. Es lässt sich auf 38 cm zusammenziehen und ist somit kompakt und Bequemlichkeit zu verstauen.

Das robuste USB-C Ladekabel hat eine Verstärkung aus Aramidfasern, die es vor der Belastung durch häufiges Biegen schützt. Dadurch lässt sich das Kabel auch biegen, ohne dass es überdehnt oder der Kern des Kabels beschädigt wird.

Das USB-C auf USB-C Kabel ist so konstruiert, dass sich der Stecker nicht vom Mantel lösen kann. Die extralange Zugentlastung wurde getestet, um mehr als 5.000 Biegezyklen bei einem Winkel von 180° zu widerstehen.

Das robuste Kabel unterstützt alle USB 2.0 Spezifikationen und bietet eine zuverlässige Verbindung für alle Ihre USB-C Geräte. Es unterstützt bis zu 3A zum Laden Ihrer USB-C kompatiblen Geräte.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **USB C LADEKABEL:** Das Spiralkabel dehnt sich von 38 cm bis zu 1 m, so dass es sich nicht verknotet; starke, aber weiche, flexible TPE-Ummantelung, so dass es leicht schrumpft und in der Fahrzeugkonsole oder im Handschuhfach verstauen lässt
- **ROBUSTES DESIGN:** USB Typ-C Kabel verstärkt mit Aramidfasern für erhöhte Zugfestigkeit; getestet für 10000+ Einsteckungen & 5000+ Biegezyklen bei 180° robuster TPE-Mantel und Zugentlastung; TPE ist ungiftig, halogenfrei
- **SCHNELLES LADEN UND SYNCHRONISIEREN:** Dieses hochwertige Kabel unterstützt bis zu 3A für schnelles Laden über einen USB-C Port oder einen Quick Charge Stromadapter und ist zum Laden und Synchronisieren Ihrer USB-C Geräte entworfen
- **USB-C KOMPATIBILITÄT:** Das robuste Datenübertragungskabel ermöglicht das Laden und Synchronisieren von USB Typ-C Geräten, einschließlich iPad Pro, Samsung Galaxy, One Plus, Google Pixel; (*Bitte beachten Sie, dass USB 2.0 Kabeln kein Video unterstützen)
- **SPEZIFIKATIONEN:** Länge: 1m | Farbe: Schwarz | Stecker: USB-C auf USB-C | Leistung: USB 2.0 | Material: Aramidfaser | Leistung: 3A | Manteltyp: TPE | Abschirmung: EMI-Schutz

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Kabellänge	39.4 in [1000 mm]
Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to 80°C (32 to 176°F)
--------------------	-------------------------

Lagertemperatur	0 to 80°C (32 to 176°F)
Feuchtigkeit	0% to 95% RH

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	22/32 AWG
Kabellänge	3.3 ft [1 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.1 in [3.1 mm]
Produktlänge	15.1 in [38.3 cm]
Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöhe	0.2 in [0.6 cm]
Produktgewicht	1.5 oz [42.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	4.9 in [12.5 cm]
Paketbreite	8.7 in [22.0 cm]
Pakethöhe	0.6 in [1.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.7 oz [48.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Robustes USB-C auf USB-C Spiralkabel
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.