

Punto di accesso 2T2R WiFi per Ospiti con generatore di identificativi di accesso -
300Mbps 802.11 b/g/n

ID prodotto: R300WN22GAEU



Il punto di accesso ospiti (WAP) WiFi Wireless-N R300WN22GAEU consente di creare contemporaneamente più account WiFi per gli ospiti per un accesso sicuro alla rete wireless con un semplice tasto.

Il punto di accesso per ospiti offre semplicità sia per l'utente finale sia per i professionisti IT che lo implementano grazie all'integrazione di un display LCD e un pulsante "Get Key" direttamente sul dispositivo. Premendo il pulsante, il dispositivo genera e visualizza un ID utente temporaneo e una chiave di sicurezza in base alle impostazioni configurate. L'utente può facilmente connettere il proprio dispositivo alla rete wireless per ospiti e accedere a Internet.

Il punto di accesso WiFi per ospiti può essere facilmente configurato in modo da utilizzare SSID e segmenti di rete separati per ospiti e dipendenti permettendo di offrire una connettività di rete veloce agli ospiti e proteggendo al contempo le risorse della rete interna e i siti intranet.

Con una velocità di trasferimento dati wireless-N fino a 300 Mbps su frequenza di 2,4 GHz, l'AP wireless è compatibile con gli standard 802.11b/g/n e supporta l'autenticazione WPA, e WPA2, garantendo una connessione in totale sicurezza. Il punto di accesso wireless offre inoltre un'interfaccia web di facile utilizzo che offre opzioni di configurazione che comprendono SSID multipli, login personalizzata/le pagine con il contratto d'uso, la gestione della larghezza di banda e i rapporti sull'utilizzo.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di creare un accesso WiFi sicuro per i visitatori in un palazzo di uffici con una manutenzione IT ridotta al minimo
- Permette di aggiungere un hotspot wireless self-service agli ambienti di alberghi, ristoranti o vendita al dettaglio consentendo ai clienti di connettersi

Caratteristiche

- Display LCD integrato e pulsante "Get Key" per gli utenti ospiti
- Conforme agli standard IEEE 802.11b/g/n (wireless N), con una velocità fino a 300 Mbps ad una frequenza di 2,4 GHz
- 5 connettori RJ45 posteriori per la connessione LAN/WAN
- Supporta SSID multipli
- Supporta 20 utenti contemporaneamente
- Supporta la protezione WPA e WPA2 con crittografia TKIP/AES
- Pagina di login personalizzabile, pagina con le informazioni d'uso e finestra con le informazioni

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	Wireless
Configurazione antenna	2x2:2 (TxR:S)
Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u IEEE 802.11b/g/n
ID chipset	Ralink - RT3052

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	300Mbps (Wireless-N)
--	----------------------

		10/100 Mbps (RJ45 Ethernet)
Distanza max		30m [98.4ft]
Intervallo di frequenza		2.400 – 2.484
Funzioni di protezione		Crittografia dati WPA TKIP/AES
Protocolli supportati		CSMA/CA
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - Wireless N (IEEE 802.11n) 5 - RJ-45
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione 1 - Stato del sistema 1 - Connessione/Attività WAN 4 - Connessione LAN/Attività 1 - Connessione/Attività LAN
Alimentazione	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.4 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	1.5 A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	18
Ambientale		

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità	20~90% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	7.1 in [18.0 cm]
Larghezza prodotto	5.5 in [14.0 cm]
Altezza prodotto	1.4 in [3.6 cm]
Peso prodotto	14.3 oz [405.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.7 in [29.8 cm]
Package Width	10.8 in [27.5 cm]
Package Height	3.7 in [95.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.2 lb [1.0 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Punto di accesso ospiti WiFi/generatore di account
	1 - Cavo Ethernet
	2 - Viti per montaggio a parete
	1 - Adattatore di alimentazione
	1 - Guida di avvio rapido

1 - CD con manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.