

Box esterno HDD SATA 2,5" rimovibile/sistema di backup/Rack portatile per alloggiamenti da 3,5/5,25"

ID prodotto: SAT2510U3REM



Il sistema per backup di HDD SATA 2,5" rimovibile/rack trasportabile SAT2510U3REM trasforma un'unità HDD/SSD SATA 2,5" in un disco rigido rimovibile che può essere utilizzato esternamente come un normale box USB 3.0.


Questo disco rigido rimovibile SATA 2,5" può essere montato in qualsiasi alloggiamento frontale da 3,5" o 5,25" per offrire un rack portatile con funzione hot-swap. Le unità possono essere facilmente installate e rimosse dal sistema di computer senza ogni volta aprire il case del computer, offrendo così un comodo metodo per la creazione di backup che possono essere successivamente rimossi per la conservazione/archiviazione sicura.

Quando si trova all'esterno dell'alloggiamento dei dischi rigidi, il box può essere utilizzato come un disco rigido USB 3.0 esterno standard con larghezza di banda per velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps (10 volte superiore a USB 2.0). Per questo motivo il disco rigido 2,5" rimovibile è l'accessorio ideale per utenti che lavorano con file di grandi dimensioni che devono portare con sé in viaggio.

Per una maggiore versatilità, StarTech.com offre SAT2510U3S, un box esterno per dischi rigidi SATA da 2,5" aggiuntivi per il nostro SAT2510U2REM, offrendo molteplici possibilità di scambio dei dischi rigidi sul computer principale. SAT2510U3REM è inoltre compatibile all'indietro con il modello USB 2.0 SAT2510U2S.

Il sistema di backup di HDD rimovibile SAT2510U3REM è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette di aggiungere un alloggiamento hot-swap a un server o workstation per una soluzione rimovibile di backup
- Permette la commutazione rapida tra l'archiviazione interna e l'archiviazione esterna portatile
- Ambienti in cui le unità di archiviazione devono essere sostituite/rimosse spesso

## Caratteristiche

- L'alloggiamento a montaggio frontale può essere installato in qualsiasi alloggiamento standard da 3,5" o 5,25"
- Questo box esterno dal design esclusivo può essere utilizzato come rack portatile interno o box USB 3.0 esterno
- Tasto di scelta rapida di espulsione dall'alloggiamento
- Classe di infiammabilità UL 94 V0
- Resistente struttura in alluminio (box esterno per dischi rigidi)
- Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Supporta Hard Disk Drive (HDD) o Solid State Drive (SSD) da 2,5"

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Blocco a chiave	No
Interfaccia	SATA
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Numero di unità	1

Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Rimovibile
ID chipset	ASMedia - ASM1053 ASMedia - ASM1456

---

#### Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
Specifiche generali	Classe di infiammabilità UL 94 V0
MTBF	100,000 hours

---

#### Connettore/i

Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	1 - SATA (7 pin, dati) 1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed)

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

---

#### Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Alloggiamento frontale da 3,5" o 5,25" disponibile  Connettore interno per dati SATA disponibile  Connettore di alimentazione interno SATA o LP4 Molex disponibile
-----------------------------	--

---

#### Indicatori

Indicatori LED	1 - Alimentazione/Attività (verde)
----------------	------------------------------------

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	5% ~ 95% RH

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Altezza max unità	0.4 in [9.5 mm]
Lunghezza prodotto	6.5 in [16.5 cm]
Larghezza prodotto	5.7 in [14.6 cm]
Altezza prodotto	1.6 in [4.2 cm]
Peso prodotto	14.5 oz [410.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.3 in [23.7 cm]
Package Width	6.1 in [15.5 cm]
Package Height	3.1 in [80.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 lb [0.7 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Enclosure in alluminio 2,5"
	1 - Pannello alloggiamento frontale 3,5"
	1 - Staffa adattatore alloggiamento frontale da 3,5" a 5,25"
	1 - Cavo adattatore alimentazione de floppy piccolo

SATA a 15 pin a SP4 a 4 pin

1 - Cavo adattatore alimentazione de floppy piccolo LP4  
Molex a 4 pin a SP4 a 4 pin

1 - Cavo SATA

1 - Cavo USB 3.0 A a Micro B

1 - Kit viti

1 - Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.