

Switch KVM de 8 Puertos HDMI 4K 60Hz - Conmutador KVM HDMI 2.0 con Kit de Montaje 1U para Rack - con Hub USB de 4 Puertos - Conmutado por Botón y Teclas de Acceso Rápido - TAA

ID del Producto: R8AH202-KVM-SWITCH



El conmutador KVM 4K 60Hz para montaje en bastidor permite conmutar entre ocho ordenadores con HDMI, compartiendo teclado, ratón, audio, concentrador USB 2.0 de 4 puertos y un monitor HDMI 2.0 4K 60Hz. Esto permite una gestión multisistema sin esfuerzo, una mayor eficiencia del espacio de trabajo y una productividad mejorada.

El conmutador KVM de 8 puertos compatible con TAA es universalmente compatible, ya que proporciona control a nivel de BIOS y funciona con cualquier sistema operativo, incluidos Windows, Windows ARM, macOS, ChromeOS y Linux. También es compatible con todas las plataformas de hardware como Intel, AMD, SnapDragon/ARM, y Apple Silicon.

Asegura un funcionamiento eficiente y fácil de usar para la administración de múltiples servidores con conmutación mediante pulsadores o teclas de acceso rápido, un zumbador audible para confirmación y LEDs para un rápido estado visual de selección de puertos.

El conmutador KVM ofrece una solución que ahorra espacio para administrar varios servidores directamente dentro de un bastidor. Incluye soportes de montaje en bastidor para su instalación en 1U de espacio de bastidor en bastidores de red y es compatible con bastidores de servidor de 19 pulgadas que tengan una profundidad de montaje de 165mm o más. También cumple con las normas ANSI/EIA RS-310-D.

Para garantizar la flexibilidad a la hora de elegir los mejores cables para su instalación específica, el conmutador KVM no incluye cables. StarTech.com ofrece una amplia variedad de cables HDMI, USB y de audio de 3,5 mm en longitudes surtidas para adaptarse a las distintas necesidades de instalación.

Desarrollado para mejorar el rendimiento y la seguridad, Connectivity Tools de StarTech.com es el único paquete de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad informática. El paquete de software incluye:

- Utilidad Avanzada de Disposición de Ventanas: Configure y guarde diseños de ventanas personalizados.
- Utilidad de Supervisión de Eventos USB: Rastree y registre los dispositivos USB conectados.

Para obtener más información y descargar la aplicación Connectivity Tools de StarTech.com, visite: www.startech.com/connectivity-tools

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Gestione varios servidores en centros de datos desde una sola consola, mejorando la eficiencia y el control del espacio
- Supervise y solucione los problemas de hardware de varios sistemas en entornos de pruebas
- Facilite el acceso a varios ordenadores, agilizando la respuesta ante incidentes y la supervisión del sistema

Características

- SWITCH KVM 4K 60HZ: Conmute entre ocho ordenadores con HDMI para compartir teclado, ratón, audio de 3,5 mm, hub USB 2.0 (2x frontales/2x posteriores) y un monitor HDMI 2.0 4K 60Hz para una gestión multisistema sin esfuerzo
- SIN CONTROLADORES NI SOFTWARE: Permite el control a nivel de BIOS y funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, macOS, ChromeOS y Linux - Compatible con todas las plataformas de hardware como Intel, AMD, SnapDragon/ARM y Apple Silicon
- MÚLTIPLES OPCIONES DE CONMUTACIÓN: Gestión de varios servidores con conmutación mediante pulsadores o teclas de acceso rápido, un zumbador acústico para la confirmación y LED para visualizar rápidamente el estado de la selección de puertos
- MONTABLE EN RACK: Incluye soportes de montaje en rack para su instalación en 1U de espacio de rack y es compatible con los racks de servidores de 19 pulgadas estándar ANSI/EIA RS-310-D que tengan una profundidad de montaje de 165mm o más

- NUESTRA VENTAJA: Herramientas de conectividad incluidas como supervisión de eventos USB para registrar las conexiones de dispositivos USB con marcas de tiempo, y la configuración de Windows para restaurar las ubicaciones de las ventanas al cambiar de host

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	1U
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	8
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	HDMI
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Sí
Cables Incluidos	No
Estándares Industriales	HDMI 2.0
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Video Revision	HDMI 2.0
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	USB de 480Mbps
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 @ 60Hz
Pantalla Plana Soportada	Sí

	Especificaciones de Audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio
		HDMI - 5.1 Channel Audio
	Escaneo Automático	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100 seconds
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
	MTBF	73.905 Horas
Conector(es)	Interfaz(ces) de Consola	1 - HDMI
		4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
		1 - 3.5mm Stereo Female 4 pos
		1 - Conector de Alimentación Barril (Tamaño M, OD: 5,50, ID: 2,10)
	Conectores del Host	8 - HDMI
		8 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0
		8 - 3.5mm Stereo Female 4 pos
Software	Compatibilidad OS	No Requiere de Controladores ni Software
Indicadores	Indicadores LED	8 - Verde Intermitente: El puerto ha sido seleccionado
		Apagado: El puerto no ha sido seleccionado
Requisitos de Energía	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1A
	Tensión de Salida	12V DC

Alimentación de Salida	3A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	36W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0% ~ 90% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Nickel-plated Zinc
Longitud del Producto	11.8 in [30.0 cm]
Ancho del Producto	6.5 in [16.4 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.4 cm]
Peso del Producto	3.4 lb [1.5 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	11.3 in [28.8 cm]
Ancho de la Caja	17.1 in [43.5 cm]
Altura de la Caja	2.8 in [7.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.0 lb [2.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Switch KVM
---------------------	----------------

1 - Adaptador Universal de Alimentación
(NA/EU/UK/ANZ)

1 - Juego de Montaje en Rack

1 - Documentación del Producto

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.