

2HE Wandmontage Netzwerkschrank klein - 19 Zoll Patchhalter/Rackschrank - Industriegehäuse/Industrieschrank für wandmontage - Serverschrank 35kg Tragkraft, Schwarz

Produkt-ID: RACK-2U-14-BRACKET



Die 2HE 14 Zoll tiefe Wandhalterung für Patchpaneele ist eine robuste und zuverlässige Option zur Aufbewahrung von Geräten, mit der Sie Daten/IT-Geräte an der Wand befestigen können, um eine bessere und leichter zugängliche Betriebsumgebung zu schaffen. Sie ist die perfekte Lösung für Bereiche, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, wie z. B. in SoHo-Umgebungen (Small Office, Home Office) oder in Serverräumen mit begrenztem Platzangebot, da sie keine Bodenfläche benötigt.

Die Halterung ist komplett aus Stahl gefertigt und eignet sich für die Wandmontage von Patchpanels oder anderen flachen 19 Zoll Geräten sowie für die Organisation von Kabeln oder Geräten in Ihrem Netzwerkschrank, Verkabelungsschrank, Backoffice oder IDF. Die robuste Stahlkonstruktion ist besonders hilfreich für die Haltbarkeit und Stabilität. Außerdem sind die Befestigungslöcher des Open Frame Wall Racks in einem Abstand von 40 cm angeordnet, so dass eine einfache und sichere Verankerung an der Wand in Ihren vorhandenen Konstruktionsrahmen möglich ist.

M6 Vierkantmuttern und Schrauben sind im Lieferumfang. Zusätzlich sind M5x25-Montageschrauben im Lieferumfang enthalten, damit Sie kein separates Montagematerial beschaffen müssen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **2U WANDMONTAGE-RACK:** Dieses 19 Zoll breite Wandregal mit niedrigem Profil mit maximale Einbautiefe von 35cm (14 Zoll), für Netzwerkgeräte bis zu einer Tiefe von 12 Zoll, wobei 5cm (2 Zoll) für die Kabelführung bleiben; maximale Gewichtskapazität von 35kg
- **EINFACHE INSTALLATION:** 2HE-Wandmontage Patchpanel Halterung wird komplett montiert geliefert inklusive M6 Schrauben und M6 Vierkantmuttern für Geräteinstallation sowie Wandbefestigungsmaterial; vorgebohrte Wandbefestigungslöcher
- **KALTGEWALZTE STAHLKONSTRUKTION:** Die Wandhalterung besteht aus 1,5 mm dickem, massivem Stahl für ultimative Langlebigkeit und eine sichere und robuste Montage
- **EINFACHE KABELVERWALTUNG:** Diese Wandmontage Patchpanel Halterung wurde für Effizienz entwickelt und verfügt über einen Schlitz für die Kabel an der Rückseite, damit Sie die Wandkabel in Ihrem Netzwerkschrank verlegen können
- **STARTECH.COM VORTEIL:** Seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Profis; dieses 2HE-Wandregal wird von StarTech.com lebenslang unterstützt, einschließlich kostenlosem mehrsprachigem 24/5 Support aus Nordamerika

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime	
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	2U
Montageschienenprofil	G-Shape

Leistung

Weight Capacity	77.2 lb [35 kg]
-----------------	-----------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Baumaterial	Stahl
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	19.7 in [50.0 cm]
Produktbreite	14.0 in [35.5 cm]

Produkthöhe	3.7 in [9.3 cm]
Produktgewicht	4.6 lb [2.1 kg]
Max. Montagetiefe	11.8 in [30 cm]

**Verpackungsinform
ationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	15.5 in [39.4 cm]
Paketbreite	20.9 in [53.2 cm]
Pakethöhe	5.5 in [14.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.1 lb [3.2 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Wandmontage-Rack 8 - M6-Käfigmuttern 8 - M6-Montageschrauben 4 - M5x25mm Befestigungsschrauben 8 - Kunststoffunterlegscheiben 4 - Wandanker aus Kunststoff 1 - Kurzanleitung
--------------------	--

**Garantieinformatio
nen**

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.