

Caja de Disco Duro Externa USB 3.0 de 2,5" Pulgadas SATA para uso con SAT2510U3REM


ID del Producto: SAT2510U3S



La caja SAT2510U3S para unidades de disco duro de 2,5" para SAT2510U3REM es una caja extra para unidades SATA que se puede utilizar con el estante móvil/de sistema para copia de seguridad extraíble SAT2510U3REM, lo cual simplifica la extracción/rotación de las unidades, y además es retrocompatible con el modelo USB 2.0 SAT2510U2REM.

Esta caja para unidades SATA 2,5" permite la conectividad de unidades SATA nativas (compatible con SATA 6 Gbps) cuando están instaladas dentro del sistema de copia de seguridad SAT2510U3REM, pero además ofrece conectividad SuperSpeed USB 3.0 (hasta 5 Gbps de ancho de banda de datos) cuando se usa externamente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Uso de varias unidades de disco duro con la misma instalación de la bahía SAT2510U3REM, lo cual permite el almacenamiento o rotación de las copias de seguridad

- Para profesionales que trabajen con archivos muy grandes que tengan que usarlos entre ordenadores o ubicaciones diferentes
- Profesionales que necesitan acceso preferencial a los datos de su oficina mientras están de viaje

Características

- Caja extra de disco duro de 2,5" para el estante móvil SAT2510U3REM
- Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para hasta 5 Gbps de ancho de banda
- Índice de inflamabilidad de UL 94 V-0
- Fabricado en aluminio asegurando su durabilidad
- Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta unidades de discos duros (HDD) de 2,5 pulgadas y unidades de estado sólido (SSD)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	SATA
	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Fijo
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1053
	ASMedia - ASM1456

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	SATA III (6 Gbps)
MTBF	100,000 Hrs

Conector(es)	Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
	Conectores del Host	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
		1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed)
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Indicadores	Indicadores LED	1 - Alimentación/actividad (verde)
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humedad	HR 5% ~ 95%
Características Físicas	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
	Altura Máxima de la Unidad	0.4 in [9.5 mm]
	Longitud del Producto	5.2 in [13.3 cm]
	Ancho del Producto	3.1 in [7.9 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
	Peso del Producto	4.3 oz [122 g]
Información de la Caja	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	7.4 in [18.8 cm]

Ancho de la Caja	6.0 in [15.2 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [42 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.6 lb [0.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Caja SATA de 2,5" para el modelo SAT2510U3REM
	1 - Cable USB 3.0 A a Micro-B
	1 - Kit de Tornillos

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.