

2,5" USB 3.0 kabinett för SATA-hårddisk för SAT2510U3REM


Produkt ID: SAT2510U3S



SAT2510U3S 2,5" hårddiskskabinettet för SAT2510U3REM är ett extra SATA-kabinett för användning med SAT2510U3REM. Ett löstagbart system för säkerhetskopiering av hårddiskar/flyttbart ställ som gör det enkelt att ta bort/byta plats på enheter och är även bakåtkompatibelt med USB 2.0-modellen SAT2510U2REM.

Detta 2,5" SATA-kabinett tillåter optimal SATA-anslutning (kompatibelt med SATA 6 Gbps) vid installation inuti säkerhetskopieringssystemet SAT2510U3REM och ger SuperSpeed USB 3.0-anslutningar (med upp till 5 Gbps) vid extern användning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd flera hårddiskar med samma SAT2510U3REM-installation för arkivering eller säkerhetskopiering
- Yrkesverksamma som arbetar med väldigt stora filer och behöver transportera dem mellan datorer/platser

- Yrkesverksamma på resande fot som behöver direktåtkomst till data på kontoret

Funktioner

- Extra 2,5" hårddiskabinett för SAT2510U3REM flyttbart ställ
- SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med stöd för bandbredd på upp till 5 Gbps
- Flamskyddsnivå UL 94 V-0
- Hållbar aluminiumkonstruktion för hårddiskabinettet
- Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
- Stödjer 2,5 tums SATA-hårddisksformfaktorer (HDD) och SSD.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	SATA
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Chipset-ID	ASMedia - ASM1053
	ASMedia - ASM1456

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	SATA III (6 Gbps)
Medeltid mellan fel (MTBF)	100,000 Hrs

Kontakt(er)

Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
-----------------	--

	Värdkontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
		1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström/aktivitet (grön)
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	5% ~ 95% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Aluminium och plast
	Maximal enhetshöjd	0.4 in [9.5 mm]
	Produktlängd	5.2 in [13.3 cm]
	Produktbredd	3.1 in [7.9 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
	Produktvikt	4.3 oz [122 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	7.4 in [18.8 cm]
	Paketets bredd	6.0 in [15.2 cm]
	Paketets höjd	1.7 in [42 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	0.6 lb [0.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 2,5" SATA-kabinett för SAT2510U3REM
	1 - Kabel för anslutning mellan USB 3.0 A och Micro B
	1 - Skruvsats

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.