

Cable de 1m HDMI 2.0 Certificado Premium de alta velocidad con Ethernet - Durable - UHD 4K 60Hz - con Fibra de Aramida - HDMI 2.0 - TPE - para Monitores y TV - Blanco

ID del Producto: RHDMM1MP



Este cable HDMI™ Premium de alta velocidad con Ethernet soporta las exigencias diarias de la conexión de sus dispositivos HDMI. Probado para soportar un desgaste extenuante, este resistente cable es imprescindible tanto para aplicaciones empresariales como para aplicaciones de consumo.

El cable HDMI Premium certificado tiene un refuerzo de fibra de aramida que lo protege de la tensión de las frecuentes curvas al conectar su televisor o monitor. Esto también permite que el cable se flexione sin estirarse en exceso ni dañar el núcleo del cable.

- La fibra de aramida añade resistencia y durabilidad al cable
- Los conductores aislados reducen la fricción y proporcionan más flexibilidad
- Protección EMI con lámina de aluminio-mylar con blindaje trenzado
- La cubierta del cable de TPE es más flexible que un cable estándar de PVC

El cable de alta calidad está fabricado para evitar que el conector se separe de la cubierta. La moldura de alivio de tensión extralarga ha sido probada para soportar más de 10.000 ciclos de flexión en un ángulo de 180°.

- Conector HDMI chapado en oro con blindaje metálico que protege la placa de circuitos de las interferencias electromagnéticas y refuerza el punto de conexión
- Alivio de tensión probado para tolerar más de 10.000 ciclos de flexión en un ángulo de 180°

Admite todas las especificaciones HDMI 2.0, este cable adaptador con certificación HDMI Premium admite resoluciones de hasta 4K 60Hz con un ancho de banda de hasta 18Gbps. El cable HDMI también es compatible con HDR para una mayor relación de contraste y colores vivos que proporcionan una experiencia visual enriquecida y agradable.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte monitores y dispositivos 4K/Ultra HD

Características

- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO:** HDMI 2.0 con certificación Premium de 1m con Ethernet, 4K 60Hz (hasta 4096x2160p), ancho de banda de 18Gbps, HDR10, audio multistream de 32 canales (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos) muestreo de 1536Hz
- **DURABLE:** Cable HDMI con fibra de aramida para una gran resistencia a la tracción y durabilidad. Probado hasta más de 10000 ciclos de flexión en un ángulo de 180° y más de 5000 inserciones. Blindaje de Al-Mylar trenzado
- **CABLE FLEXIBLE:** El revestimiento de TPE de larga duración y el alivio de tensión absorben la tensión de los dobleces frecuentes protegiendo el núcleo. TPE no es tóxico, está libre de halógenos y cuenta con la certificación RoHS de sostenibilidad
- **APLICACIONES:** Funciona con ordenadores portátiles / de sobremesa/estaciones de trabajo. Conecte su televisor/monitor/pantalla/proyector/barra de sonido; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG; Compatible con HDMI 2.0 Ultra HD, 1080p y versiones anteriores
- **ESPECIFICACIONES:** 1m - Negro - HDMI 2.0 - HDMI macho a macho - 34 AWG - Refuerzo: Fibra de aramida - Revestimiento: TPE - Blindaje EMI - Canal de retorno de audio (ARC), HDCP 2.2, CEC, colorimetría BT.2020

Hardware

Política de Garantía

Lifetime

Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	18Gbps
Especificaciones de Audio	Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de muestreo de 1536Hz

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
	1 - HDMI (19 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	34 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	39.4 in [100.0 cm]
Ancho del Producto	0.7 in [1.7 cm]
Altura del Producto	0.2 in [0.5 cm]
Peso del Producto	1.2 oz [33 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.1 in [20.7 cm]
Ancho de la Caja	5.9 in [15.1 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.0 oz [84.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - cable hdmi

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.