Gabinete Adaptador SATA de 2.5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA

ID del Producto: SAT2MSAT25

El Gabinete Adaptador para SSD SATA 2.5 pulgadas a Mini SATA, SAT2MSAT25 permite convertir un mini-SSD mSATA (Mini SATA) en un SSD SATA de 2.5 pulgadas para utilizar donde quiera que se pueda usar un disco SATA de 2.5 pulgadas.

Para obtener el máximo rendimiento y aprovechar todo el potencial de alta velocidad de las unidades de disco duro SATA III, este backplane HDD soporta SATA III para velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps cuando se empareja con un controlador compatible.

Equipado con todos los puntos de montaje estándares que emplean los discos duros de 2.5 pulgadas comunes, este conversor se puede instalar en Gabinetes para Disco Duro Externo, Estaciones de Acoplamiento para Disco Duro o en computadores de escritorio o laptops. El gabinete también ofrece un diseño único que permite un pass-through de datos sin que se produzcan cuellos de botella durante la conversión, posibilitando que el disco mSATA funcione tan rápido como le permita el host del sistema/interfaz.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

Operating System Independent

Aplicaciones

• Permite convertir un disco mSATA sin usar en un disco de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas común

• Permite recuperar/copiar datos desde un disco mSATA (Mini SATA) antiguo

• Para integradores de sistemas que necesitan utilizar un disco mSATA en un sistema para dos discos, con un SSD para el sistema operativo y un disco duro convencional para el almacenamiento

• Ideal para técnicos de sistemas que necesitan acceder a un disco mSATA desde una computadora equipada con SATA estándar

• Para profesionales de IT que buscan tener acceso a un disco mSATA (Mini SATA) desde una fuente externa, como por ejemplo un gabinete o docking station para disco SATA

Características

• Soporta Discos de Estado Sólido de factor de forma mSATA (Mini SATA)

• Alojamiento para SATA 2.5 pulgadas

• Diseño pass-through para datos/alimentación SATA

• Fabricado en aluminio y plástico

• Compatible con SATA, versiones I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Interfaz	SATA
	Cantidad de Unidades	1
	Unidades Compatibles	mSATA (mini SATA)
	Instalación de la Unidad	Fijo
Rendimiento		
	RAID	No
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad	1 - Ranura mSATA (52 pines, mini SATA)

	Conectores del Host	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Software		
	Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
Requisitos de Energía		
	Tensión de Entrada	5V DC / 12V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
	Humedad	HR 5% ~ 95%
Características Físicas		
	Color	Plata
	Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
	Longitud del Producto	3.9 in [10 cm]
	Ancho del Producto	2.8 in [7 cm]
	Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
	Peso del Producto	1.8 oz [52 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.3 in [16.1 cm]
	Ancho de la Caja	5.1 in [13.0 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
	Peso (de la Caja) del	4.0 oz [112.0 g]

	Envío	
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - conversor mSATA a SATA 2,5 pulgadas
		2 - Tornillos de Montaje
		1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.