

2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing

Productcode: SAT2MSAT25



De SAT2MSAT25 2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing maakt van een mSATA (Mini SATA) mini-SSD een standaard 2,5 inch SATA SSD voor gebruik overal waar een 2,5 inch SATA-schijf kan worden gebruikt.

Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

De adapter is voorzien van dezelfde standaard montagepunten als bij een normale 2,5 inch harde schijf en kan worden geïnstalleerd in een externe schijfbehuizing, docking station of in een pc of laptop. De behuizing is dusdanig ontworpen dat gegevens zonder knelpunten kunnen worden doorgegeven, waardoor de mSATA-schijf zo snel kan werken als de computer/interface mogelijk maakt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak van een ongebruikte mSATA-schijf een standaard 2,5 inch SATA-schijf
- Herstel gegevens vanaf een oude mSATA-schijf (mini SATA)
- Systeembouwers die een mSATA-schijf willen gebruiken in een systeem met twee schijvenf, een SSD voor het besturingssysteem en een standaard harde schijf voor opslag
- IT-technici die mSATA-schijven moeten kunnen gebruiken vanuit een standaard SATA-computersysteem
- IT-professionals die toegang nodig hebben tot een mSATA-schijf (Mini SATA) vanaf een externe bron, zoals een SATA-schijfbehuizing of docking station

Eigenschappen

- Ondersteunt standaard mSATA (Mini SATA) solid state drives
- Behuizing in standaard 2,5 inch SATA-vormfactor
- Volledig transparant ontwerp voor SATA-data/voeding
- Duurzame aluminium en kunststof constructie
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	SATA
Aantal stations	1
Schijftype	mSATA (Mini SATA)
Schijfinstallatie	Vast

Prestaties

RAID	Nee
------	-----

Connector(en)

Schijfaansluitingen	1 - mSATA (52-polig, Mini SATA) sleuf
Hostaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Software

	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Voeding	Ingangsspanning	5V DC / 12V DC
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zilver
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Lengte product	3.9 in [10 cm]
	Breedte product	2.8 in [7 cm]
	Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
	Gewicht product	1.8 oz [52 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.3 in [16.1 cm]
	Package Width	5.1 in [13.0 cm]
	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.0 oz [112.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - mSATA naar 2,5 inch SATA adapter

2 - Bevestigingsschroeven

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.