


mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Produkt-ID: SAT32MSAT257



Erhöhen Sie drastisch die Systemleistung, indem Sie einer 2,5-Zoll-SATA-Anwendung mit dem mSATA-auf-SATA-Adapter SAT32MSAT257 die Geschwindigkeit eines mSATA SSD hinzufügen.

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres SATA III-Controllers mit mSATA SSDs, und reduzieren Sie so Engpässe in der Datenübertragung durch Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s. Mit mSATA SSDs sparen Sie auch Geld dank niedrigerem Stromverbrauch im Vergleich zu regulären Laufwerken.

Schützen Sie die Integrität Ihres Laufwerks mit einem offenen Rahmen für maximale Wärmeableitung.

Der SAT32MSAT257 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verwandeln Sie ein ungenutztes mSATA SSD-Laufwerk in ein reguläres 2,5-Zoll-SATA-Solid State-Laufwerk
- Wiederherstellen/Sichern von Daten auf einem mSATA SSD-Laufwerk mit einem standardmäßigen SATA-Computer
- Zugriff auf mSATA SSD-Laufwerke von einer externen Quelle, z. B. SATA-Laufwerkgehäuse oder Dockingstation

Merkmale

- Aluminiumhalterung für offene Rahmen
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Unterstützt 2,5-Zoll-SATA-Schächte von 7 mm oder mehr
- 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse
- Unterstützt mSATA SSD-Laufwerke mit voller Länge

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schnittstelle	SATA
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerktyp	mSATA (Mini SATA)
Laufwerkinstallation	Fest

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nein
Hot Swap-Funktion	Nein


Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	mSATA (52-polig, Mini SATA)
Hostanschlüsse	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Umwelt



Betriebstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Physische Eigenschaften

Produktlänge	3.9 in [100 mm]
Produktbreite	2.8 in [70 mm]
Produkthöhe	0.3 in [7 mm]
Produktgewicht	4.0 oz [114 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.9 in [17.4 cm]
Package Height	0.1 in [3 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.2 oz [33 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	mSATA-SSD-auf-2,5-Zoll-SATA-SSD-Konverter
	Montagesatz (2x Schrauben für Laufwerkmontage, 4x Schrauben für Adaptermontage)
	Installationshandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

