

Adaptateur SATA vers SSD mSATA - Carte Convertisseur SATA à Mini SATA avec Montage à Port

N° de produit: SAT32MSATM



L'adaptateur SATA vers mSATA SAT32MSATM vous permet de connecter un disque SSD mSATA à tout port SATA standard. Il est donc idéal pour le raccordement d'un disque SSD mSATA à un système informatique ITX sans port mSATA.

L'adaptateur vous permet de bénéficier de la vitesse d'un disque plus rapide grâce à la connexion d'un disque SSD mSATA à tout ordinateur compatible SATA. Il permet un temps de démarrage plus rapide et une performance accrue en fonctionnement normal.

Conçu pour une installation simple et sans outil dans les espaces restreints, l'adaptateur se connecte et se monte directement sur le port SATA.

Le SAT32MSATM bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Installez votre système d'exploitation principal sur un disque SSD plus rapide et conservez votre HDD plus grand standard dans le même système pour un stockage de masse
- Ajoutez un disque mSATA à un système informatique ITX uniquement doté de ports SATA standard

Spécifications techniques

- Montage sur port SATA
- Conforme aux normes SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Prise en charge des disques SSD 1,8 V/3,3 V

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de disques	1
Disques compatibles	mSATA (Mini SATA)
Installation du disque	Fixe

Performance

Type et débit	SATA III (6 Gbps)
RAID	Non

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	1 - Slot mSATA (52 broches , Mini SATA)
Connecteurs hôte	1 - SATA (7 broches , données) 1 - Molex (4 broches , PWM)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

stockage

Humidité	En fonctionnement 20 à 80 %
	Hors fonctionnement 15 à 90 %

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	3.0 in [76.0 mm]
Largeur du produit	1.6 in [4.1 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.7 cm]
Poids du produit	0.5 oz [14.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Poids brut	1.2 oz [35.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur SATA vers mSATA
	1 - Adaptateur d'alimentation SATA vers LP4 broches
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis